

PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu
kirkas 12W S26 E14

LED

2700K

110 lm

15 000 h



8719514441415



Lamppu vertaansa vailla

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti kirkkaat hehkulamput.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen Philips LED -lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: S26
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 270 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 110 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 110 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514441415
- Tilauuskoodi: 871951444141500
- Tuotteen nimi: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 230 V
- Tehon vastaavuus: 12 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Virrankulutus: 1 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 1

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 61 mm
- Kokonaispituus: 61 mm
- Kokonaisleveys: 26 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50
- EPREL-rekisteröintinumero: 1031263

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514441415
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,02 kg
- Korkeus: 14,7 cm
- Pituus: 3 cm
- Leveys: 7,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.332

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com