

PHILIPS

Heijastinlamppu
75W PAR30S E27

LED

2700K

740 lm

25 000 h

Himmennys



8719514443266



Kestävä ja kirkas LED- korostusvalaistus

Suunnattavassa LED-kohdelampussa on himmennettävä lämpimän valkoinen valo, joten se sopii täydellisesti korvaamaan perinteiset heijastinlamput.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlampua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100.

Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlamppuille.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista kapeakulmaista lamppua (25 astetta), jossa on suunnattu valonlähtö ja LED-heijastin, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 8,6 cm
- Leveys: 9,5 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 25 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 740 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 927 | CCT of 2700K

Yleistä

- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 77 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514443266
- Tilauskoodi: 871951444326600
- Tuotteen nimi: LED Classic 75W PAR30S WW 25D D 1PF/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 75 W
- Energiätehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 9,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 10

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 8,6 cm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 3000 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1121746

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514443266
- Nettopaino: 0,16 kg
- Bruttopaino: 0,3 kg
- Korkeus: 18,2 cm
- Pituus: 10,2 cm
- Leveys: 13 cm

