

# PHILIPS

## Hat pöytävalaisin

Työpöytävalaisimet

3 000/4 000/5 700 K

Valkoinen

Himmennettävä

8719514443778



## Silmillesi sopiva LED- valo

Philips pöytävalaisimessa on vankka muotoilu ja optimaalinen suorituskyky. Se valaisee kaikki kodin tilat laadukkaalla, tehokkaalla valolla. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä.

### **Ensiluokkainen laatu**

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

# Kohokohdat

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit

muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota

silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suorakulmio

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettyissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700–4000–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 161

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Työpöytävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 900 mA

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,37 kg
- Kokonaiskorkeus: 390 mm
- Kokonaispituus: 155 mm
- Kokonaisleveys: 94 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 80
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädetty valkoinen valo
- Verkkovirta: 5 V
- Akun/pariston tyyppi: INR18650
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite

## Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

#### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514443778
- Nettopaino: 0,37 kg
- Bruttopaino: 0,44 kg
- Korkeus: 26,6 cm
- Pituus: 10 cm
- Leveys: 10 cm



Julkaisupäivä:  
2026-06-03  
Versio: 0.420

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)