

PHILIPS

Tilpa
työpöytävalaisin

Työpöytävalaisimet

5 000 K

Valkoinen

Himmennettävä

8719514443839



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Vankan muotoilun ja optimaalisen suorituskyvyn ansiosta Philips LED Performance -pöytävalaisin on täydellinen valaisin, joka valaisee laadukkaasti ja kirkkaasti kaikki kodin tilat. Silmille miellyttävä valo lisää viihtyvyyttä.

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

Kohokohdat

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit

muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota

silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suorakulmio

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädetävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 5000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 18

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Työpöytävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 1000 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,28 kg
- Kokonaiskorkeus: 290 mm
- Kokonaispituus: 236 mm
- Kokonaisleveys: 85 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 90
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Päivänvalo
- Verkkovirta: 5 V
- Akun/pariston tyyppi: INR18650
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite

Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514443839
- Nettopaino: 0,28 kg
- Bruttopaino: 0,35 kg
- Korkeus: 28,4 cm
- Pituus: 10 cm
- Leveys: 10 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-10
Versio: 0.459

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com