

PHILIPS

LED-putki EM T8

LED

600 mm

6 500 K

G13



8719514444379



Kestävä LED-työpistevalaistus ja erinomainen valon laatu

Philips LED-valoputki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED-valoputki sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Säästä yli 50 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää valonlähteiden vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta jopa 15 vuotta.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi

- Korvaa lineaariset loisteputket ja sopii täydellisesti nykyisiin valaisimiisi. Kytke ja ota käyttöön – uutta johdotusta ei tarvita.

Kohokohdat

Säästää yli 50 prosenttia energiaa loisteputkiin verrattuna

Jopa 15 000 tunnin käyttöikä Helppo ja nopea asentaa

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T8
- Pistoke: G13
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 240 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 6500 K
- Valovirta: 800 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 865 | CCT of 6500K
- Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514444379
- Tilauskoodi: 871951444437900
- Tuotteen nimi: LED T8 600mm 8W G13 CDL 1CT/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 603 mm
- Kokonaispituus: 603 mm
- Kokonaisleveys: 28 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 491858
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: EM

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514444379
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,12 kg
- Korkeus: 66,8 cm
- Pituus: 3,1 cm
- Leveys: 3,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.480

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com