

PHILIPS

Hehkulankalamppu,
kirkas 60 W A60 E27 x6

LED

4000 K

850 lm

15 000 h



8719514450950



Kirkas ja laadukas LED- valaistus

Philipsin LED-lamput valaisevat kauniilla valkoisella valolla, niillä on poikkeuksellisen pitkä käyttöikä, ja ne tarjoavat heti merkittäviä energiansäästöjä. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset kirkaskupuiset hehkulamput.

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Kohokohdat

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaistamiseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,6 cm
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 850 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K

Yleistä

- EyeComfort: ei

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 121 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514450950
- Tilauuskoodi: 871951445095000
- Tuotteen nimi: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 6CT/4 EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Virrankulutus: 7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,6 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1825164

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514450950
- Nettopaino: 0,2 kg
- Bruttopaino: 0,31 kg
- Korkeus: 11,6 cm
- Pituus: 12,7 cm
- Leveys: 18,9 cm



Julkaisupäivä: 2025-06-13
Versio: 0.385

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com