

PHILIPS

Kohdelamppu 35W
PAR16 GU10 x6

LED

4 000 K

275 lm

15 000 h



8719514451612



Kirkas ja laadukas LED- valaistus

Philipsin LED-kohdelamput valaisevat kirkkaasti, niillä on poikkeuksellisen pitkä käyttöikä, sekä ne tarjoavat merkittävät merkittävät energiansäästöt. Tämä on pitkäikäinen kohdelamppu, joka korvaa täydellisesti 35 watin perinteiset GU10-kantaiset kohdelamput.

Laadukasta valoa

- Viileän valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamppuillesi

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Viileän valkoinen valo



Polttimon värielämpötila on 4 000 K, joten se luo ympärilleen viileää, selkeää ja kirkasta valoa.

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlampuille.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoike: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 4000 K
- Valovirta: 275 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 78

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514451612
- Tilauskoodi: 871951445161200
- Tuotteen nimi: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND 6CT/4 EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 35
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 3,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiiteetti: 590

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 391857

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514451612
- Nettopaino: 0,3 kg
- Bruttopaino: 0,35 kg
- Korkeus: 11,5 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 17,1 cm

