

PHILIPS

Kohdelamppu 50W
PAR16 GU10 x2

LED

4 000 K

390 lm

15 000 h



8719514452480



Kirkas ja laadukas LED- valaistus

Philipsin LED-kohdelamput valaisevat kirkkaasti, niillä on poikkeuksellisen pitkä käyttöikä, sekä ne tarjoavat merkittävät merkittävät energiansäästöt. Tämä on pitkäikäinen kohdelamppu, joka korvaa täydellisesti 35 watin perinteiset GU10-kantaiset kohdelamput.

Laadukasta valoa

- Viileän valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlampua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Viileän valkoinen valo



Polttimon värielämpötila on 4 000 K, joten se luo ympärilleen viileää, selkeää ja kirkasta valoa.

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlampuille.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoike: GU10
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 5,4 cm
- Leveys: 5 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 4000 K
- Valovirta: 390 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 84 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514452480
- Tilauskoodi: 871951445248000
- Tuotteen nimi: LEDClassic 50W GU10
CW 36D ND 2CT/8 EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 4,6 W
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 5,4 cm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 770 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 391859

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514452480
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,13 kg
- Korkeus: 10,6 cm
- Pituus: 5,1 cm
- Leveys: 5,1 cm

