

PHILIPS

Kohdelamppu 50W
PAR16 GU10 x3

LED

2700K

355 lm

15 000 h



8719514452503



Lämmin valkoinen valo ilman kompromisseja valon laadun suhteen

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 85 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlampun

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen
- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Kohokohdat

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlamppuille.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin,

kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaisemiseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 355 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 77

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514452503
- Tilauskoodi: 871951445250300
- Tuotteen nimi: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3CT/8 EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,6
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiiteetti: 700

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387358

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514452503
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,19 kg
- Korkeus: 11,4 cm
- Pituus: 5,2 cm
- Leveys: 10,6 cm

