

PHILIPS

Kynttilälamppu 40W
B35 E14 x3

LED

2700K

470 lm

15 000 h



8719514460010



Ensiluokkaiset LED-lamput kotiin

Uusimmilla LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen kotiin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta, valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Laadukasta valoa

- Ei välky

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat kynttilähehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Syttyy nopeasti

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

Kohokohdat

Ei välky

Kun valo välkkyä nopeasti, se väsyttää silmiä, aiheuttaa päänsärkyä ja voi jopa altistaa valoherkän epileptikon sairauskohtaukselle. Välkkyminen on sekä epämiellyttävää että tarpeetonta. LED-valotkin voivat välkkyä, sillä ne reagoivat nopeasti liitännälaitteen virtavaihteluihin. Philipsin LED-valaisimet on suunniteltu niin, että liitännälaitteen virtavaihtelut on minimoitu ja välkkymistä aiheuttavat syyt poistettu. Siten valon välkkymistä ei ole lainkaan mahdollista havaita.

Muoto ja koko vastaavat kynttilähehkulamppua

Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-kynttilälamppu on nykyaikainen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle kynttilähehkulampulle.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Syttyy nopeasti

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiasi täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 95 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: ei

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514460010
- Tilauskoodi: 871951446001000
- Tuotteen nimi: LED 40W B35 E14 WW FR ND 3CT/6 EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 4,9 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 106 mm
- Kokonaispituus: 106 mm
- Kokonaisleveys: 35 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1131449

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514460010
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 11,5 cm
- Pituus: 3,8 cm
- Leveys: 11,4 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.409

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com