

PHILIPS

Limbali
kohdevalaisin 4x

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

Ei sisällä lampua

Musta

ClickFix



8719514465275



Painotus on tyyliissä.

Hanki kotiisi tämä käytännöllinen Philipsin kohdevalaisin. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philipsin GU10-LED-lampulla.

Erityisominaisuudet

- Säädetty spottivalaisin

Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

- Pitkäkestoinen, korkealaatuiset materiaalit

Kohokohdat

Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: ClickFix

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,51 kg
- Kokonaiskorkeus: 130 mm
- Kokonaispituus: 694 mm
- Kokonaisleveys: 80 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: –
- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: AC 220–240
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 50W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 50
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähteiden määrä: 4

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

8719514465275

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514465275
- Nettopaino: 0,51 kg
- Bruttopaino: 0,66 kg
- Korkeus: 70 cm
- Pituus: 9 cm
- Leveys: 10 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.312

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com