

# PHILIPS

## Meranti kohdevalaisin 2x

Kattoon/seinään asennettavat  
kohdevalaisimet


Ei sisällä lampua

Musta

ClickFix



8719514465398



## Painotus on tyyliässä.

Hanki kotiisi tämä käytännöllinen Philipsin kohdevalaisin. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philipsin GU10-LED-lampulla.

### Erityisominaisuudet

- Säädettävä spottivalaisin

### Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

- Pitkäkestoinen, korkealaatuiset materiaalit

# Kohokohdat

## Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

## Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: ClickFix

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,333 kg
- Kokonaiskorkeus: 155 mm
- Kokonaispituus: 274 mm
- Kokonaisleveys: 80 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: –
- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: AC 220–240
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 35W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 35
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähteiden määrä: 2

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514465398
- Nettopaino: 0,33 kg
- Bruttopaino: 0,44 kg
- Korkeus: 32 cm
- Pituus: 12 cm
- Leveys: 14 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30  
Versio: 0.329

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)