

PHILIPS

Tyla aurinkokennovalaisin
1,2W

Ulkovalaisimet

3 000K

Antrasiitti

Liiketunnistin;aurinkoenergia;ve
sitiivis



8719514476936



Kaikkien aikojen energiatehokkaimmat LED-valaisimemme

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan, ulkokäyttöön tarkoitetun LED-aurinkokennovalaisimen, jonka uusi tekniikka vähentää hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden tuhlausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia, yli viisi kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla. Planeettamme säilyminen vaatii juuri tätä.

Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia
- Tehokas aurinkoenergia

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

8719514476936

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erityisominaisuudet

- Dual-Brightness-valo
- Integroitu liiketunnistin ja hämärätunnistin

Kohokohdat

Johdotusta ei tarvita




Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

Käyttöikä jopa 50 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaistuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Tehokas aurinkoenergia



Philipsin tehokkaan aurinkoenergiajärjestelmän ansiosta nämä valaisimet valaisevat jopa 40 tuntia täyteen ladatulla akulla. Nauti kirkkaasta valosta koko yön, jopa huonoissa tai pilvisissä sääolosuhteissa.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit



Tämä Philipsin valaisin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Dual-Brightness-valo

Dual-Brightness-ominaisuuden avulla voit luoda monipuolisen ja tyylikkään tunnelmavalon. Valo himmenee, kun sen lähellä ei oleskella, ja kirkastuu automaattisesti, kun ihmisiä on paikalla. Näin saat juuri sopivan valaistuksen tarpeen mukaan.

Integroitu liiketunnistin ja hämärätunnistin



Sisäänrakennetun liiketunnistimen ansiosta valaistus syttyy automaattisesti päälle, kun palaat kotiin pimeään jälkeen, tai syttyvät vierailijoiden saapuessa. Ainutlaatuinen hämäräominaisuus syyttää valot automaattisesti, kun ulkona tulee pimeää – täydellinen pitkiin kesäiltoihin ja turvallisuuden takaamiseksi.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 1,2

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,82 kg
- Kokonaiskorkeus: 400 mm
- Kokonaispituus: 160 mm
- Kokonaisleveys: 158 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 250
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Valkoinen valo
- Verkkovirta: 4 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514476936
- Nettopaino: 0,77 kg
- Bruttopaino: 1,22 kg
- Korkeus: 44 cm
- Pituus: 20 cm
- Leveys: 20 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13
Versio: 0.393

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com