

PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
upotettava valaisin 2 W, 95
mm

UltraEfficient

3 000K

Valkoinen

8719514494589



Tehokas ja tyylikäs valaistus

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan alasvalon, jonka uusi tekniikka vähentää hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden haaskausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia, yli kolme kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-alaavaloilla – ja se käyttää 50 % vähemmän energiaa. Planeettamme säilyminen vaatii juuri tätä.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Valotehoste

- Laadukas hajotinPehmeä valo, tasainen valonjako

Materiaali ja viimeistely

- Laadukas metallimateriaali


Kohokohdat

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu




Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Laadukas hajotinPehmeä valo, tasainen valonjako



Tämä laadukas hajotin valaisee huoneet tasaisesti pehmeällä valolla.

Laadukas metallimateriaali



Kestävä ja näyttävä metallimateriaali takaa vankan viimeistelyn.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Pyöreä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 51 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 25 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: UltraEfficient

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 22 mA
- Tehokkuus: 180 lm/W

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.35

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,083 kg
- Aukon pituus: 6.8-8.0 cm
- Aukon leveys: 6.8-8.0 cm
- Korkeus: 4,95 cm
- Pituus: 9,5 cm
- Upotussyvyys: 0,2 cm
- Leveys: 9,5 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 95 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 360
- Valon väri: 3000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan lampun teho: 2
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II



Julkaisupäivä: 2025-05-06
Versio: 0.330

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpiväily ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com