




Kynttilälamppu 40 W C37 E14 x2



Älykäs WiZ LED -kynttilälamppu tuo ihmiskeskeisen valaistuksen elämäsi. Valaistuksen lämpimästä viileään valkoiseen vaihtelevat sävyt auttavat sinua keskittymään tai rentoutumaan. Voit ajastaa valot syttymään ja sammumaan päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan, ohjata valaistusta älypuhelimella tai äänellä ja säätää valaistusta etänä myös poissa ollessasi. WiZ-valot voi yhdistää nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi ilman lisälaitteita.


TUOTENOSTOT

- Tunable white -älylamppu
- Jopa 470 luumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-tekniikan ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.




Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittaisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus ulkokäyttöön

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä täydellisen puutarhatunnelman luomiseksi. Tallenna asetukset, niin voit valita sen milloin tahansa sovelluksella, ääniohjauksella tai ohjaustarvikkeella.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: C37
Pistoke: E14
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,045 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyseroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2700-6500 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 470 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 95 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 40 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8719514551336
Tilauuskoodi: 871951455133601
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 40W C37
E14 927-65 TW 2PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.51
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 40 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
Virrankulutus: 4,9 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 5

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 116 mm
Kokonaispituus: 116 mm
Kokonaisleveys: 39 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
Mitoitusteho: 4.9 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901096
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514551336
Nettopaino: 0,09 kg
Bruttopaino: 0,15 kg
Korkeus: 16 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 10,5 cm