



IMAGEO WiZ SPOTS 2X5W B 27-65K TW

Nykyaikainen muotoilu ja lämpimän tai viileän valkoisen valon asetus – jatkettava musta WiZ Imageo - älykohdevalaisin sisältää kaksi säädettävää spottia. Voit yhdistää valon Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennoilla.

TUOTENOSTOT

- Säädettävä valkoinen
- Levyn mitat: 8*25 cm
- IP20/metalli/musta



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!




Matter-sertifioitu

Tämä tuote on Matter-sertifioitu. Voit ottaa tuotteen käyttöön ja ohjata sitä haluamallasi älykotialustalla sekä saada sen toimimaan saumattomasti muiden Matter-sertifioitujen laitteiden kanssa.



Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-teknologian ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.




Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittaisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Säädä valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: Suorakulmio

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Metalli

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000

LISÄOMINAISSUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Säädettävä spotti: Kyllä
Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: ei
Sisältää LED-lamput: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): 90
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen

MUUT OMINAISUUDET

Tehokkuus: 69 lm/W

TEHONKULUTUS

Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,62 kg
Korkeus: 12,3 cm
Pituus: 25 cm
Leveys: 10,5 cm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 345 lm
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
690
Valon väri: 2700-6500
Himmennettävä valaisin: Langaton
himmennys – Älä käytä himmentimen
kanssa
LED: Kyllä
Kiinteä LED: Kyllä
Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: G
Lamppujen lukumäärä: 2
Mukana toimitettavan lampun teho:
4.9
Vaihtolampun enimmäisteho: 5 W
IP-koodi: IP20
Turvallisuusluokka: Luokka I
Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä