




IMAGEO 2 x kohdevalaisin

Valkoinen WiZ Imageo älykohdevalaisin voi toistaa älykästä värivaloa ja siinä on kaksi säädettävää spottia. Voit yhdistää valaisimen Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennnoilla.

TUOTENOSTOT

- Full color
- Levyn mitat: 8*25 cm
- IP20/metalli/valkoinen



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!




Matter-sertifioitu

Tämä tuote on Matter-sertifioitu. Voit ottaa tuotteen käyttöön ja ohjata sitä haluamallasi älykotialustalla sekä saada sen toimimaan saumattomasti muiden Matter-sertifioitujen laitteiden kanssa.




Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-teknologian ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päiväsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White

Materiaali: Metalli

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):

15 vuosi

Lumen-pysyvyysskerroin: 70%

Sytytysten määrä: 50 000

LISÄOMINAISSUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Säädettävä spotti: Kyllä

Himmennettävissä kaukosäätimellä:

Kyllä

Integroitu LED: ei

Sisältää LED-lamput: Kyllä

Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): 90

Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 2x60 mA

Tehokkuus: 69 lm/W

TEHONKULUTUS

Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,62 kg

Korkeus: 12,3 cm

Pituus: 25 cm

Leveys: 10,5 cm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia

Mukana toimitettavan lampun teho

luumeneina: 345 lm

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
690

Valon väri: 2 200–6 500 K (RGB)

Himmennettävä valaisin: Langaton

himmennys – Älä käytä himmentimen
kanssa

LED: Kyllä

Kiinteä LED: Kyllä

Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: F

Lamppujen lukumäärä: 2

Kanta/kupu: GU10

Mukana toimitettavan lampun teho: 5

Vaihtolampun enimmäisteho: 5 W

IP-koodi: IP20

Turvallisuusluokka: Luokka I

Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä