




IMAGEO 3 x kohdevalaisin

Herätä huone eloon jatkettavan mustan WiZ Imageo - älykohdevalaisimen kolmella säädettävällä spotilla ja värikkäällä valolla. Voit yhdistää valon Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

TUOTENOSTOT

- Koko väriasteikko
- Levyn mitat: 8*44 cm
- IP20/metalli/musta



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!




Matter-sertifioitu

Tämä tuote on Matter-sertifioitu. Voit ottaa tuotteen käyttöön ja ohjata sitä haluamallasi älykotialustalla sekä saada sen toimimaan saumattomasti muiden Matter-sertifioitujen laitteiden kanssa.




Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-teknologian ansiosta valaistuksesi toimii liike-tunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liike-tunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päiväsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: Suorakulmio

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Metalli

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Säädettävä spotti: Kyllä
Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: ei
Sisältää LED-lampuita: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): 90
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen

MUUT OMINAISUUDET

Tehokkuus: 69 lm/W

TEHONKULUTUS

Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,018 kg
Korkeus: 12,3 cm
Pituus: 44 cm
Leveys: 10,5 cm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 345 lm
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1035
Valon väri: 2 200–6 500 K (RGB)
Himmennettävä valaisin: Langaton
himmennys – Älä käytä himmentimen
kanssa
LED: Kyllä
Kiinteä LED: Kyllä
Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: G
Lamppujen lukumäärä: 3
Mukana toimitettavan lampun teho:
4,9
Vaihtolampun enimmäisteho: 5 W
IP-koodi: IP20
Turvallisuusluokka: Luokka I
Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514551978
Nettopaino: 1,02 kg
Bruttopaino: 1,21 kg
Korkeus: 14,5 cm
Pituus: 8,3 cm
Leveys: 44,3 cm