



Huurteinen lasilamppu 60 W A60 E27



Mattapintainen WiZ A60 -älylamppu näyttää perinteiseltä hehkulampulta, mutta tarjoaa älykkäästi ohjattavaa lämmintä tai viileää valkoista valoa. Himmennä ja kirkasta valoa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella taikka käytä esiasetettuja valaistusasetuksia Wi-Fi-kokoonpanoissa.


TUOTENOSTOT

- Tunable white -älylamppu
- Jopa 806 lumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



Tyylikäs mattalasi

Tässä lampussa on klassinen muotoilu ja tyylikäs huurrettu mattalasi. Sopii täydellisesti valaisimiin, joissa valonlähde jää näkyviin. Luo kauniin, hohtavan hehkun.




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-teknologian ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.



Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittaisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: A60
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,042 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 20 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2700-6500 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 806 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 115 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 43 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8719514552081
Tilauuskoodi: 871951455208101
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927-65 FR TW 1PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 60 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
Virrankulutus: 7 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 7

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 106 mm
Kokonaispituus: 106 mm
Kokonaisleveys: 60 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
Mitoitusteho: 7 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901116
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514552081
Nettopaino: 0,04 kg
Bruttopaino: 0,09 kg
Korkeus: 16 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 7 cm