





Rune Ceiling 21 W

Nauti leijuvalta vaikuttavalta valotehosteesta ja dynaamisista väriyhdistelmistä Rune -LED-kattovalaisimen dual zone lighting -ominaisuuden ansiosta. Luo yksilöllisiä valaistusasetuksia käyttämällä valaisimen keskiosassa viileän kirkasta tai lämpimän valkoista valoa tai sitten käyttämällä värikästä valoa valaisinta kiertävässä kehämaisessa osassa.


TUOTENOSTOT

- Pää: säädettävä valkoinen, sivu: koko väriasteikko
- Mitat: Ø400
- IP20/muovi/musta




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittäisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.




Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Säädä valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitilan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Metalli Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
20 vuosi
Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 30 000
Nimelliskäyttöikä: 20 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2700-6500 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Ruokailutila Makuuhuone
Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 200 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,2 kg
Kokonaiskorkeus: 45 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija: 400 mm
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
2100
Valon väri: 2700-6500
Mukana toimitettavan lampun teho:
21
IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514554290
Nettopaino: 1,2 kg
Bruttopaino: 1,71 kg
Korkeus: 42,8 cm
Pituus: 5,4 cm
Leveys: 42,5 cm