



String Lights - koristevalosarja

Tuo kotiisi eloa erilaisilla valon väreillä, joilla voit tehdä erityishetkistä vieläkin ikimuistoisempia. Voit yhdistää valon Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

TUOTENOSTOT

- Full color
- Pienjännite
- Ulkokäyttöön luokiteltu




Välitön asennus koko älyvalaistusta varten

Käytä kaikkia älytoimintoja välittömästi yhdistämällä uudet valosi nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi. Voit ohjata valoja, kun olet poissa kotoa, ja määrittää aikatauluja, jolloin ne syttyvät ja sammuvat automaattisesti. Mitään lisälaitteita ei tarvitse asentaa. Pidä ohjain Wi-Fi-verkon toiminta-alueella, niin voit ohjata kaikkia yhdistettyjä valoja myös silloin, kun et ole Wi-Fi-verkon toiminta-alueella.



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Tunne olosi aina turvallisesti automaattisten ulkovalojen ansiosta

Ajoita ulkovalosi syttymään joka päivä, ennen kuin tulet kotiin, niin näet ympäristösi selvästi ja tunnet olosi turvallisiksi. Säästä energiaa asettamalla valot sammumaan automaattisesti aamulla tai kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus ulkokäyttöön

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä täydellisen puutarhatunnelman luomiseksi. Tallenna asetus, niin voit valita sen milloin tahansa sovelluksella, ääniohjauksella tai ohjaustarvikkeella.



Korostaa puutarhasi parhaita puolia miljoonilla väreillä ja dynaamisilla tiloilla

Valitse mieleisesi miljoonista värillisen valon sävyistä piristävää viileää valkoisesta valosta aina pehmeään lämpimään valoiseen valoon ja luo paras tunnelma ulkoaktiviteetteja varten. Voit käyttää myös esiasetettua dynaamista valotilaa, kuten Valtameri-, Metsä- tai Juhltilaa, jolla voit luoda hämmästyttävän tunnelman ja kohottaa mielialaasi.



Pienjänniteteknologia, helppo asentaa

Suunniteltu ulkotiloihin. Ei vaadi monimutkaista johdotusta tai erikoisasennusta – kytke vain pistorasiaan ja käytä. Jos haluat vaihtaa valon paikkaa, irrota virtalähde ja siirrä se muualle.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Ulkotilat
Lampun muoto: Suorakulmio
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Sisältää LED-lamput: Kyllä
Johdossa virtakytkin: Kyllä
Mukana verkkolaite: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 7 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2700-5000 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 10 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Piha Parveke

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 200 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 2,15 kg
Kokonaiskorkeus: 200 mm
Kokonaispituus: 14 800 mm
Kokonaisleveys: 45 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 10
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
120
Valon väri: 2 700–5 000 K (RGB)
Mukana toimitettavan lampun teho:
12
Vaihtolampun enimmäisteho: 12
IP-koodi: IP65 (sovitin IP44)
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty
Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
Valonlähteiden määrä: 12

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514554450
Nettopaino: 2,14 kg
Bruttopaino: 2,54 kg
Korkeus: 33 cm
Pituus: 12,7 cm
Leveys: 39,4 cm