




IMAGEO 4 x kohdevalaisin, suorakulmainen

Siinä on neljä säädettävää spottipäätä, moderni runko, ja se on tehokas valaisin, joka valaisee tilan joka puolelta värikkäällä valolla. Built-on Spots -kohdevalaisimellamme voit valita täydelliset valotilat vkaikkia aktiviteetteja varten.

TUOTENOSTOT

- Koko väriasteikko
- Levyn mitat: 22*22 cm
- IP20/metalli/musta



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!




Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.




Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-teknologian ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääni ohjauksella.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: Suorakulmio
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Metalli

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISSUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: ei
Sisältää LED-lamput: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2200-6500 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 69 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Ruokailutila

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 60 mA

TEHONKULUTUS

Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,32 kg
Kokonaiskorkeus: 123 mm
Kokonaispituus: 220 mm
Kokonaisleveys: 220 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 345
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1380
Valon väri: 2 200–6 500 K (RGB)
Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: G
Mukana toimitettavan lampun teho:
4.9
Vaihtolampun enimmäisteho: 5
IP-koodi: IP20 | Sormisuojaus
Turvallisuusluokka: Luokka I –
Maadoitettu
Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
Valonlähteiden määrä: 4

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514554573
Nettopaino: 1,32 kg
Bruttopaino: 1,49 kg
Korkeus: 14,7 cm
Pituus: 22,5 cm
Leveys: 22,5 cm