



Lamppu 150 W A80 E27



Haluatko sateenkaaria, jotka ovat niin isoja, kirkkaita ja kauniita, että ne valaisevat koko huoneen? Värilliset A80 LED-lamput ovat juuri sellaisia. Häkellyttävä 2 400 luumenia takaa toiminnallisen valaistuksen 16,7 miljoonassa värissä tilanteeseen kuin tilanteeseen. Valitse täydellinen väri WiZ-sovelluksella, WiZ-kytkimellä tai äänelläsi. Voit myös ajastaa automaattiset siirtymät vaihtuvien tarpeiden ja mielialojen mukaan. Voit ohjata valoa nykyisellä Wi-Fi-yhteydellä.

TUOTENOSTOT

- Full color -älylamppu
- Jopa 2452 luumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-tekniikan ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.




Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittaisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: A80
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,3 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2200-6500 K
Valon väriluokka: Koko väriasteikko
Valovirta: 2452 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 132 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 140 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8719514554634
Tilauskoodi: 871951455463401
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 150W A80
E27 922-65 RGB 1PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 150 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
Virrankulutus: 18,5 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 19

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 163 mm
Kokonaispituus: 163 mm
Kokonaisleveys: 83 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 2452 lm
Mitoitusteho: 18.5 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901094
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514554634
Nettopaino: 0,22 kg
Bruttopaino: 0,31 kg
Korkeus: 21,6 cm
Pituus: 10,5 cm
Leveys: 10,7 cm