



Superslim Ceiling 32W

WiZ Super Slim tuottaa sopivasti valoa arkeen. Sen suuri, pyöreä kupu valaisee huoneesi viileällä sinisellä valolla, joka lisää vireyttä ja keskittymiskykyä, ja himmennee lämpimän sävyiseksi, mikä auttaa sinua rentoutumaan.

TUOTENOSTOT

- Tunable white (valkoisen eri sävyt)
- Mitat: Ø550
- IP20/muovi/valkoinen



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittaisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Himmennä älyvalot myös ilman himmenninkytkintä

Muuta valaistuksen kirkkautta älypuhelimellasi, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin – ilman kalliin himmentimen asentamista!



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Säädä valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
20 vuosi
Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 20 000
Nimelliskäyttöikä: 20 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2700-6500 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 118 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Ruokailutila Makuuhuone
Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 155 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.9
Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 2,3 kg
Kokonaiskorkeus: 28 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija: 550 mm
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
3800
Valon väri: 2700-6500
Mukana toimitettavan lampun teho:
32
IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514554979
Nettopaino: 2 kg
Bruttopaino: 2,3 kg
Korkeus: 55 cm
Pituus: 3,2 cm
Leveys: 54,5 cm