



Gradient Light Bar - valopalkit

Tuo dynaaminen valaistus kotiisi WiZ Gradient -valopalkkeilla (pakkaus sisältää 2kpl). RGBIC-teknologia monivärivalaistukseen. Sijoita valopalkit vaakasuoraan, pystysuoraan tai television taakse luodaksesi täydellisen tunnelman. Esiasetettujen valaistusasetusten ansiosta voit helposti vaihtaa dynaamisten, staattisten tai mukautettavien valaistusasetusten välillä. Voit jopa asettaa valot sykkimään musiikin tahtiin tai synkronoida ne television kuvaruudun kanssa (vaatii HDMI sync boxin).


TUOTENOSTOT

- Useita värejä kerralla
- Useita sijoitusvaihtoehtoja
- Synkronoi TV:n kanssa (vaatii Sync boxin)




Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Käytä miten ja missä haluat

Aseta Gradient Light bar -valopalkit pysty- tai vaakasuuntaan TV-tasolle tai pöydälle. Voit myös kiinnittää ne TV-ruudun tai tietokoneen näytön taakse magneettisten kiinnikkeiden avulla. Valopalkkeja voidaan kääntää 100 astetta, joten voit luoda tunnelmaa laajalle alueelle.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Synkronoi valot musiikin kanssa

Heittäydy rytmin vietäväksi Music Syncin avulla. Synkronoi valot helposti suosikkikappaleidesi kanssa. Muista, että mobiililaitteesi on oltava lähellä kaiutinta, jotta äänen ja valon harmonia on täydellinen.



Mukaansatempaava viihdevalaistus

Eläviä viihde-elämystä synkronoimalla valot musiikin ja videosisällön kanssa HDMI Sync boxin avulla. Synkronointi sopii erinomaisesti elokuvien katsomiseen ja pelaamiseen ja saa viihteen heräämään henkiin.



Erilaiset valaistusasetukset kohottavat mielialaasi

Valitse miljoonista väreistä tai sinua varten suunnittelemistamme valaistusasetuksista. Lukuisten vaihtoehtojen avulla voit tuoda taianomaista tunnelmaa perhejuhliin, bileisiin, illanistujaisiin kavereiden kesken ja tavallisiin koti-iltoihin!

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISSUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): -
Värilämpötila: NA
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Ruokailutila Makuuhuone
Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 49 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.7
Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,545 kg
Kokonaiskorkeus: 50,4 mm
Kokonaispituus: 318 mm
Kokonaisleveys: 90 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
NA
Valon väri: RGB
Mukana toimitettavan lampun teho:
8.2
IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514865211
Nettopaino: 0,55 kg
Bruttopaino: 0,81 kg
Korkeus: 17,1 cm
Pituus: 7,4 cm
Leveys: 41,3 cm