

Gradient Floor light - valaisin

WiZ Gradient Floor light -valaisin luo tilaan tunnelmaa. RGBIC-teknologia luo upean monivärisen valaistuksen koko huoneeseen. Tyylikkään minimalistisen muotoilun ansiosta valaisin sopii mihin tahansa huoneeseen, ja sen muokattavien esiasetettujen valaistusasetusten ansiosta voit valita tilaasi dynaamisten väriloistojen tai pehmeän hehkuvien valaistusasetuksien välillä. Voit jopa laittaa valon sykkimään musiikin tahtiin tai sovittaa värit television kuvaruutuun (vaatii HDMI sync boxin).


TUOTENOSTOT

- Useita värejä kerralla
- Tyylikkään minimalistinen muotoilu
- Synkronoi TV:n kanssa (vaatii Sync boxin)



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.




Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Synkronoi valot musiikin kanssa

Heittäydy rytmin vietäväksi Music Syncin avulla. Synkronoi valot helposti suosikkikappaleidesi kanssa. Muista, että mobiililaitteesi on oltava lähellä kaiutinta, jotta äänen ja valon harmonia on täydellinen.



Mukaansatempaava viihdevalaistus

Vie viihde-elämykset uudelle tasolle synkronoimalla valo videon (vaatii HDMI Sync boxin) ja musiikin kanssa. Synkronointi sopii erinomaisesti elokuvien katsomiseen ja pelaamiseen ja saa viihteen heräämään henkiin.



Erilaiset valaistusasetukset kohottavat mielialaasi

Valitse miljoonista väreistä tai sinua varten suunnittelemistamme valaistusasetuksista. Lukuisten vaihtoehtojen avulla voit tuoda taianomaista tunnelmaa perhejuhliin, bileisiin, illanistujaisiin kavereiden kesken ja tavallisiin koti-iltoihin!



Upea liukuvärjätty valotehoste

Koe upea liukuvärjätty valaistus, jossa valon väri liukuu sävystä toiseen ja saa aikaan lumoavan valotehosteen. Lisää eloisaa tunnelmaa tilaan dynaamisen muotoilun ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Alumiini

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: ei
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): -
Värilämpötila: NA
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Ruokailutila Makuuhuone
Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 58 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.7
Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,347 kg
Kokonaispituus: 1 355 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija: 90 mm
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
NA
Valon väri: RGB
Mukana toimitettavan lampun teho:
9.7
IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514865273
Nettopaino: 1,33 kg
Bruttopaino: 3,01 kg
Korkeus: 14,8 cm
Pituus: 143,4 cm
Leveys: 14,3 cm