

PHILIPS

RGBICWW-valonauha,
3 m, tyyppi C

Smart LED

Moniväriset valotehosteet

Säädettävä valkoinen valo

Leikattavissa ja helppo asentaa



8719514866676



Eloisat värit, kirkkaat valkoiset

Uudista huoneen tunnelma eloisilla, monivärisillä tehosteilla – kuten sateenkaaren värit, värisiirtymät ja säihkyvät valotehosteet. Valonauha toistaa valoa tasaisen kirkkaasti koko pituudeltaan. Helppo määrittää WiZ-sovelluksessa, yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa. Matter-yhteensopivuuden ansiosta valonauhan voi integroida kodin virtuaaliavustajien, kuten Alexan, Apple Homen ja Google Homen, kanssa.

Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto
- Helppo asentaa

Älykkäät ominaisuudet

- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla
- SpaceSense-liikkeentunnistus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Uudista kotisi valolla
- Kätevät valmiit valaistusasetukset

Kohokohdat

Helppo käyttöönotto



1. Lataa WiZ-sovellus
2. Sytytä valot
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

Helppo asentaa



Taivuta ja leikkaa sopivan kokoiseksi. Kiinnitä paikalleen valonauhan teippipinnalla ja kiinnikkeillä.

Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Automatisoi valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

SpaceSense-liikkeen tunnistus




Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Uudista kotisi valolla



Lisää värikästä tunnelmavalosta olohuoneeseen ja pelihuoneeseen tai valaise keittiötasot kirkaalla valkoisella valolla.

Kätevät valmiit valaistusasetukset



Säädä valaistusta tunnelman tai käyttötarpeen mukaan asettamalla valkoisia sävyjä käyttäviä valaistusasetuksia, kuten Daylight, Cozy ja Focus. Koe eloiset liukuvärjätyt valaistusasetukset, kuten Party ja Sunset.

Tekniset tiedot

Polttimen ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
- Väriämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: < 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 95

Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Olohuone, Lastenhuone, Viihdehuone

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 85 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.75
- Jännite: 220–240 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,238 kg
- Kokonaiskorkeus: 0,25 mm
- Kokonaispituus: 300 mm
- Kokonaisleveys: 1 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50/60
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1100
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 13
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Muotoilu: NA
- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514866676
- Nettopaino: 0,24 kg
- Bruttopaino: 0,32 kg
- Korkeus: 16,7 cm
- Pituus: 8,2 cm
- Leveys: 13,9 cm

