

# PHILIPS

RGBICWW-valonauha,  
10 m, tyyppi C

Smart LED

Moniväriset valotehosteet

Säädettävä valkoinen valo

Leikattavissa ja helppo asentaa



8719514866737



## Eloisat värit, kirkkaat valkoiset

Uudista huoneen tunnelma eloisilla, monivärisillä tehosteilla – kuten sateenkaaren värit, värisiirtymät ja säihkyvät valotehosteet. Valonauha toistaa valoa tasaisen kirkkaasti koko pituudeltaan. Helppo määrittää WiZ-sovelluksessa, yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa. Matter-yhteensopivuuden ansiosta valonauhan voi integroida kodin virtuaaliavustajien, kuten Alexan, Apple Homen ja Google Homen, kanssa.

### Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto
- Helppo asentaa

### Älykkäät ominaisuudet

- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla
- SpaceSense-liikkeentunnistus

### Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

### Valaisutilat

- Uudista kotisi valolla
- Kätevät valmiit valaistusasetukset

# Kohokohdat

## Helppo käyttöönotto



1. Lataa WiZ-sovellus  
2. Sytytä valot  
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

## Helppo asentaa



Taivuta ja leikkaa sopivan kokoiseksi. Kiinnitä paikalleen valonauhan teippipinnalla ja kiinnikkeillä.

## Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Automatisoi valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

## SpaceSense-liikkeen tunnistus




Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

## Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Home ja Apple Home kanssa.

## Uudista kotisi valolla



Lisää värikästä tunnelmavalosta olohuoneeseen ja pelihuoneeseen tai valaise keittiötasot kirkaalla valkoisella valolla.

## Kätevät valmiit valaistusasetukset



Säädä valaistusta tunnelman tai käyttötarpeen mukaan asettamalla valkoisia sävyjä käyttäviä valaistusasetuksia, kuten Daylight, Cozy ja Focus. Koe eloiset liukuvärjätyt valaistusasetukset, kuten Party ja Sunset.

# Tekniset tiedot

## Polttimen ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

**Lisäominaisuus/lisävaruste mukana**

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

**Valon ominaisuudet**

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI):  $\geq 80$
- Väriämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:  $< 2$
- Valotehokkuus (nimellinen): 95

**Valosarja/valonauha**

- Laajennettava: ei

**Yleistä**

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Olohuone, Lastenhuone, Viihdehuone

**Muut ominaisuudet**

- Lampun virta: 190 mA

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: 220–240 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,653 kg
- Kokonaiskorkeus: 0,25 mm
- Kokonaispituus: 1 000 mm
- Kokonaisleveys: 1 mm

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50/60
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2x1900
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 43
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

**Polttimo**

- Muotoilu: NA
- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514866737
- Nettopaino: 0,65 kg
- Bruttopaino: 0,84 kg
- Korkeus: 21,8 cm
- Pituus: 8,2 cm
- Leveys: 18,9 cm

