

PHILIPS

Runkovalaisin


ProjectLine

60 cm

Lämmin valkoinen valo, 3 000 K

1 440 lm

8719514954359



Ammattitasoista laatua projektiisi

Energiatehokkaita LED-valolistoja, ammattitasoisia LED-valoja eri käyttökohteisiin. ProjectLine batten -valaisin tukee energiansäästöä ja soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Valolista voidaan asentaa seinälle (vaakasuunnassa) ja katolle, ja se tuottaa lämpimän valkoisen valon.

Ympäristöystävällinen valinta

- Energiansäästö alkaa, kun sytytät valot

Korkealaatuiseen valaistukseen

- Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Kohokohdat

Energiaa säästävä

Kaikki Philipsin energiansäästälamput pienentävät sähkölaskua heti, kun painat kytkintä. Ne käyttävät elinkaarensa aikana vähemmän kilowatteja, joten säästät selvää rahaa. Energiansäästö vaihtelee lampun tyyppin ja tekniikan mukaan.

Luotettavaa laatua

Philips pitää lamppujen suorituskykyä koskevan lupauksensa. Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan valovirrasta, käyttöiästä ja vastaavuudesta hehkulampun tehoon.

Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöiän jopa 35 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Kotelon väri: Valkoinen
- Rungon materiaali: Polykarbonaatti
- Optisen kuvun/linssin viimeistely: Opaali
- Optisen kuvun/linssin materiaali: Polykarbonaatti

Kestävyys

- Käyttölämpötila-alue: -20...+40 °C

Takuu

- Takuu aika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Valonlähteen keilakulma: 120°
- Valovirran toleranssi: +/-10%
- Värikoodi: 830 lämmin valkoinen
- Jatkuva valontuotto: Ei
- Vastaava värilämpötila (nim.): 3000
- Alkuperäinen kromaattisuus: (0.43,0.40) SDCM <6
- Valonlähde vaihdettavissa: Ei
- Valaisimen valokeilan hajautus: 120°
- Valovirta: 1 440 lm
- Enimmäishimmennystaso: Ei sovellettavissa
- Optiikan materiaali: Polykarbonaatti
- Optiikan tyyppi: Symmetrinen
- Kyllästetty punainen (R9): <50
- Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 1,6
- Valotehokkuus (nimellinen): 92 lm/W
- Häikäisyindeksi: Not applicable

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Hotellit & ravintolat, Puutarha & terassi
- Lisäominaisuudet: ProjectLine, Vesitiivis

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: CE-merkintä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä
- Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobiologisen riskin erittely: 0,2 m

Teho

- Tulojännite: 220-240
- Kytkevävirtasysäys: 2
- Kytkeväaika: 0,037
- Tehokerroin (murtoluku): 0.9

Tehonkulutus

- Virrankulutus: 16 W
- Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 27
- Kokonaispituus: 600
- Kokonaisleveys: 70

Tekniset tiedot

- Kaapeli: Kaapeli 0,2 m ilman pistoketta
- Liitäntä: Vapaat johtimet
- Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 35 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %
- Liitäntälaitte mukana: Kyllä
- Kiinnitysmateriaali: Ruostumaton teräs
- Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
- Suojausluokan koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Viivatiheys: 50 or 60
- Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*: 65
- Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK03 | 0.3 J
- Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö
- Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B: 117
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka II
- Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Kyllä
- Himmennettävä: Ei



Julkaisupäivä:
2024-09-09
Versio: 0.226

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com