

PHILIPS

Uppoasennettava
paneeli

Upotettavat valaisimet

30 x 30 cm

Luonnollisen valkoinen valo, 4
000 K

1 200 lm



8719514955288



Ammattitasoista laatua projektiisi

Luotettavia, energiatehokkaita ja ammattitasoisia upotettavia LED-paneelleja. ProjectLine LED paneeli auttaa säästämään energiaa ja ne sopivat moduulikattoihin. Käytetään toimistoissa tuottamaan luonnollista valkoista valoa.

Helppo asentaa

- Asennus on todella yksinkertaista. Valaisimen molemmilla puolilla olevat pidikkeet pitävät valaisimen paikallaan, joten ruuvi kiinnitystä ei tarvita. GU10-liitäntäjohto helpottaa lampun asettamista.

Kestävyys

- Kestävän ja monipuolisen metallirakenteensa ansiosta Philips Peridot soveltuu moneen sisätilaan. Se on saatavana neliön muotoisena ja pyöreänä mallina mustana, valkoisena tai metallin värisenä. Valitse joko kiinteä spotti tai käännettävä spotti, joka on säädettävissä 30 asteen kulmaan. 5 vuoden takuu.

Kohokohdat

Helppo asennus

Asennus on todella yksinkertaista. Valaisimen molemmilla puolilla olevat pidikkeet pitävät valaisimen paikallaan, joten ruuvikiinnitystä ei tarvita. GU10-liitäntäjohto helpottaa lampun asettamista.

Kestävä

Kestävän ja monipuolisen metallirakenteensa ansiosta Philips Peridot soveltuu moneen sisätilaan. Se on saatavana neliön muotoisena ja pyöreänä mallina mustana, valkoisena tai metallin värisenä. Valitse joko kiinteä spotti tai käännettävä spotti,

joka on säädettävissä 30 asteen kulmaan. 5 vuoden takuu.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall
- Optisen kuvun/linssin viimeistely: Frosted
- Optisen kuvun/linssin materiaali: Polystyreeni

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 12 500
- Ympäristön lämpötila: -10...+35 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Pistoketyyppi: Ei pistoketta

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämytila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valovirran toleranssi: -10% / +10%
- Värikoodi: 840 Neutral white
- Jatkuva valontuotto: Ei
- Värielämytila (nim.): 4000
- Alkuperäinen kromaattisuus: (0.3818,0.3797) SDCM≤5
- Valaisimen valokeila: 120°
- Valovirta: 1 300
- Optiikan materiaali: Polymetyylimetakrylaatti
- Optiikan tyyppi: Symmetrinen, Leveä valokeila
- Heijastimen materiaali: Teräs
- Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C
- Valotehokkuus (nimellinen): 85
- Häikäisyindeksi CEN: 23

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Varasto
- Tyyli: Ei sovellettavissa

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Teho

- Tulojännite: 220–240
- Kytkevätvirtasysäys: 16
- Kytkevääika: 0,2
- Tehokerroin (murtoluku): 0.8

Tehonkulutus

- Tehon vastaavuus: 100
- Teho: 15
- Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%
- Energiankulutus kWh/1000 h: 15

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 59 mm
- Kokonaispituus: 295 mm
- Kokonaisleveys: 295 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: 4 000 K
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Liitäntä: 3-napainen pistoliitin
- Himmennettävä: -
- Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja: Tehonlähdeyksikkö
- Liitäntälaitte mukana: Kyllä
- Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
- Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
- Viivatiheys: 50 or 60
- Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK02 | 0.2 J standard
- Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö
- Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 30
- Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Ei
- UL märkä/kostea/kuiva paikka: Damp location, Dry location
- Kiinnitysvaihtoehdot: Katto

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514955288
- Nettopaino: 0,56 kg
- Bruttopaino: 0,87 kg
- Korkeus: 30,5 cm
- Pituus: 34,5 cm
- Leveys: 4,6 cm



Julkaisupäivä:
2026-06-06
Versio: 0.427

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com