




ELPAS-seinävalaisin

Nämä säännestävät ja tyylikkäästi suunnitellut, verkkovirralla toimivat valaisimet tuovat uuden ilmeen perinteisiin ulkoseinävalaisimiin. Asenna valaisimet etu- tai takapihalle, parvekkeelle tai kuistille, niin voit nauttia 400 luumenin kauniista valosta. Valitse mieleisesi valo miljoonista eri väreistä, joiden kirjo ulottuu lämpimästä viileän valkoisiin valon sävyihin, mukaan lukien dynaamiset valotilat kodin Wi-Fi-verkossasi.

TUOTENOSTOT

- Full color
- Verkkojännite
- Säännestävä




Välitön asennus koko älyvalaistusta varten

Käytä kaikkia älytoimintoja välittömästi yhdistämällä uudet valosi nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi. Voit ohjata valoja, kun olet poissa kotoa, ja määrittää aikatauluja, jolloin ne syttyvät ja sammuvat automaattisesti. Mitään lisälaitteita ei tarvitse asentaa. Pidä ohjain Wi-Fi-verkon toiminta-alueella, niin voit ohjata kaikkia yhdistettyjä valoja myös silloin, kun et ole Wi-Fi-verkon toiminta-alueella.




Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Tunne olosi aina turvallisesti automaattisten ulkovalojen ansiosta

Ajoita ulkovalosi syttymään joka päivä, ennen kuin tulet kotiin, niin näet ympäristösi selvästi ja tunnet olosi turvallisesti. Säästä energiaa asettamalla valot sammumaan automaattisesti aamulla tai kun niitä ei tarvita.




Luo täydellinen valaistusasetus ulkokäyttöön

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä täydellisen puutarhatunnelman luomiseksi. Tallenna asetus, niin voit valita sen milloin tahansa sovelluksella, ääniohjauksella tai ohjaustarvikkeella.



Korostaa puutarhasi parhaita puolia miljoonilla väreillä ja dynaamisilla tiloilla

Valitse mieleisesi miljoonista värillisen valon sävyistä piristävää viileästä valkoisesta valosta aina pehmeään lämpimään valoiseen valoon ja luo paras tunnelma ulkoaktiviteetteja varten. Voit käyttää myös esiasetettua dynaamista valotilaa, kuten Valtameri-, Metsä- tai Juhlailaa, jolla voit luoda hämmästyttävän tunnelman ja kohottaa mielialaasi.



Ohjaa ulkovalojasi haluamallasi tavalla

WiZ mahdollistaa älyvalojen ohjaamisen monella tavalla. Sääda valoja älypuhelimella tai äänelläsi, olitpa missä tahansa. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Ulkotilat
Lampun muoto: RoundRectangle
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Metalli Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
25 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 25 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Sisältää LED-lamput: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 7 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2700-5000 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 76 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Piha Parveke

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 44 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,565 kg
Kokonaiskorkeus: 164 mm
Kokonaispituus: 134 mm
Kokonaisleveys: 109 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 950
Halkaisija: 109 mm
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
650
Valon väri: 2 700–5 000 K (RGB)
Mukana toimitettavan lampun teho:
8.5
Vaihtolampun enimmäisteho: 8,5
IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja
roiskesuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka I –
Maadoitettu
Valonlähde vaihdettavissa: ei
Valonlähteiden määrä: 1

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169071254
Nettopaino: 0,71 kg
Bruttopaino: 0,96 kg
Korkeus: 14 cm
Pituus: 22,9 cm
Leveys: 8,9 cm