



Maahan asennettavien kohdevalaisimien aloituspakkaus

WiZ-ulkokohdevalaisimet ovat vesitiiviitä, ne toimivat matalajännitteellä ja niissä on maapiikit. Asenna valaisimet helposti ja turvallisesti etu- tai takapihalle, kun haluat valaista pihasi tehokkaasti tai leikitellä väreillä. Voit ohjata valaisimia nykyisellä WiFi-järjestelmälläsi. Voit yhdistää järjestelmään jopa viisi kohdevalaisinta ja valaista tehokkaasti esimerkiksi pihatien.

TUOTENOSTOT

- Full color
- Pienjännite
- Ulkokäyttöön luokiteltu




Välitön asennus koko älyvalaistusta varten

Käytä kaikkia älytoimintoja välittömästi yhdistämällä uudet valosi nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi. Voit ohjata valoja, kun olet poissa kotoa, ja määrittää aikatauluja, jolloin ne syttyvät ja sammuvat automaattisesti. Mitään lisälaitteita ei tarvitse asentaa. Pidä ohjain Wi-Fi-verkon toiminta-alueella, niin voit ohjata kaikkia yhdistettyjä valoja myös silloin, kun et ole Wi-Fi-verkon toiminta-alueella.



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Tunne olosi aina turvallisesti

automaattisten ulkovalojen ansiosta

Ajoita ulkovalosi syttymään joka päivä, ennen kuin tulet kotiin, niin näet ympäristösi selvästi ja tunnet olosi turvallisiksi. Säästä energiaa asettamalla valot sammumaan automaattisesti aamulla tai kun niitä ei tarvita.



Korostaa puutarhasi parhaita puolia miljoonilla väreillä ja dynaamisilla tiloilla

Valitse mieleisesi miljoonista värillisen valon sävyistä piristävään viileään valkoisesta valosta aina pehmeään lämpimään valkoiseen valoon ja luo paras tunnelma ulkoaktiviteetteja varten. Voit käyttää myös esiasetettua dynaamista valotilaa, kuten Valtameri-, Metsä- tai Juhlatilaa, jolla voit luoda hämmästyttävän tunnelman ja kohottaa mielialaasi.



Pienjänniteteknologia, helppo asentaa

Suunniteltu ulkotiloihin. Ei vaadi monimutkaista johdotusta tai erikoisasennusta – kytke vain pistorasiaan ja käytä. Jos haluat vaihtaa valon paikkaa, irrota virtalähde ja siirrä se muualle.



Valitse jokaiselle kohdevalaisimelle eri väri ja luo tunnelmaa

Luo viihtyisä tunnelma dynaamisilla valotiloilla. Valitse jokaiseen kohdevalaisimeen eri väri. Yhdistele miljoonia vaaleita värejä tai eri valotiloja luodaksesi ainutlaatuisen valotehosteen, joka sopii tyyliisi.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Ulkotilat
Lampun muoto: Suorakulmio
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Metalli

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
25 vuosi
Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 25 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Sisältää LED-lamput: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Keilakulma: 50 °
Väripisteiden ero: 7 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥80
Värilämpötila: 2700-5000 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 54 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Piha Parveke

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 77 mA

TEHONKULUTUS

Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,76 kg
Kokonaiskorkeus: 202 mm
Kokonaispituus: 8 800 mm
Kokonaisleveys: 74 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 450
Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
540
Valon väri: 2 700–5 000 K (RGB)
Mukana toimitettavan lampun teho:
10
Vaihtolampun enimmäisteho: 10
IP-koodi: IP65 (sovitin IP44)
Turvallisuusluokka: UL
maadoittamaton
Valonlähde vaihdettavissa: ei
Valonlähteiden määrä: 2

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169071599
Nettopaino: 1,75 kg
Bruttopaino: 2,03 kg
Korkeus: 14 cm
Pituus: 22,9 cm
Leveys: 8,9 cm