



Ulkoseinävalaisin kameralla

Mitä ulkona tapahtuu? Valvo pihaasi älykkäällä WiZ-ulkoseinävalaisimella, jossa on kamera. Säänkestävän valaisimen valo syttyy aina, kun liikettä havaitaan — yllättäen mahdolliset tunkeilijat ja valaisten tiesi kotiin.

TUOTENOSTOT

- Sisäänrakennettu kamera
- Ulkokäyttöön luokiteltu
- Full color




Korostaa puutarhasi parhaita puolia miljoonilla väreillä ja dynaamisilla tiloilla

Valitse mieleisesi miljoonista värillisen valon sävyistä piristävää viileää valkoisesta valosta aina pehmeään lämpimään valkoiseen valoon ja luo paras tunnelma ulkoaktiviteetteja varten. Voit käyttää myös esiasetettua dynaamista valotilaa, kuten Valtameri-, Metsä- tai Juhlatilaa, jolla voit luoda hämmästyttävän tunnelman ja kohottaa mielialaasi.



Pysy ajan tasalla aina, kun liikettä tai ääntä havaitaan

WiZ-ulkokamera ilmoittaa automaattisesti, kun liikettä tai ääntä havaitaan kotisi ulkopuolella. Näin saat mielenrauhan, vaikka olet poissa kotoa.




Tarkkaile toimintaa kotisi ulkopuolella

Tarkkaile kotisi ulkotiloja reaaliajassa mistä tahansa WiZ-ulkokameran live-videon suoratoisto-ominaisuuden avulla. Automatisoidut tapahtumailmoitukset ja reaaliaikainen videokuva tuovat mielenrauhaa ja estävät väärit hälytykset poissa ollessasi.



Sytytä valot automaattisesti, kun liikettä havaitaan

WiZ-ulkokameran valo syttyy automaattisesti, kun liikettä havaitaan. Näin pääset mukavasti sisään yöllä ja pidät mahdolliset tunkeilijat poissa.



Sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni

Luo suora yhteys keneen tahansa kameran lähellä suoratoiston aikana. Sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni mahdollistavat helpon etäkeskustelun läheisten kanssa. Voit myös varoittaa ei-toivottuja vieraita.



Optimaalinen suorituskyky ulkotiloissa (IP44)

Tämä WiZ-ulkovalaisin on testattu huolellisesti ulko käyttöön sopivaksi. Se on suunniteltu kestämaan sääolosuhteita voimakkaasta auringonpaisteesta rankkasateisiin.

TEKNISET TIEDOT

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Metalli

KESTÄVYYS

Nimelliskäyttöikä: 25 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Sisältää LED-lamput: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2700 K
Valovirta: 1 250 lm

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Piha Parveke
Tilan seuranta: Kyllä

TEHONKULUTUS

Jännite: 5 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,5 kg
Johdon pituus: 240
Upotussyvyys: 2 000 mm
Kokonaiskorkeus: 375 mm
Kokonaispituus: 167 mm
Kokonaisleveys: 115 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valon väri: 2700
Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
Mukana toimitettavan lampun teho: 10.5
Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
Valonlähde vaihdettavissa: ei
Himmennettävä: Langaton
himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
Valonlähteiden määrä: 1
Kameran kuvakenno: No
Kameran objektiivin näkökenttä (astetta): 120
Kameran digitaalinen zoom: ei

KAMERA

Videon enimmäistarkkuus: 1080P
Videotilat: 1080P
Video-ominaisuudet: 30FPS
Liikkeentunnistus: Liikkeen, ihmisten ja äänen havaitseminen
Yönäkö: Kyllä, infrapuna-LED
Säänkestävä: Kyllä
Mikrofoni: Kyllä
Ääni: Kaksisuuntainen ääni
Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C
Yhteysprotokolla: Wi-Fi (2,4 GHz)
Äänihälytys: ei
Kaksisuuntainen puhe: Kyllä
Säilytystapa: Paikallinen ja pilvitallennustila (tilaus)

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169072114
Nettopaino: 1,47 kg
Bruttopaino: 1,98 kg
Korkeus: 44,5 cm
Pituus: 23 cm
Leveys: 19 cm