



Filament-pallolamppu kirkas 40 W G95 E27



WiZ filament -lamput on tarkoitettu ihailtavaksi – ne näyttävät upeilta, vaikka valot olisi sammutettu. Mutta odotahan, kun kytket ne päälle! Nämä himmennettävät läpinäkyvät pallolamput täyttävät huoneen kaikilla sateenkaaren väreillä ja valkoisen valon sävyillä lämpimästä viileään. Nauti vintage-hehkulamppujen klassisesta ulkonäöstä samalla, kun hyödynnät LED-tekniikan energiansäästöetuja. WiZ-yhteysteknologian ansiosta voit ohjata lamppuja helposti Wi-Fi-yhteydellä ja WiZ-sovelluksella, kaukosäätimellä tai äänelläsi.

TUOTENOSTOT

- Värillinen älylamppu
- Jopa 470 luumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Sääda valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: G95
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Kirkas
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,065 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyseroin: 70%
Sytytysten määrä: 20 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2200-6500 K
Valon väriluokka: Koko väriasteikko
Valovirta: 470 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 74 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 47 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8720169072190
Tilauuskoodi: 872016907219000
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 40W G95
E27 822-65 RGB CL 1PF

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 40 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
Virrankulutus: 6,3 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 7

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 142 mm
Kokonaispituus: 142 mm
Kokonaisleveys: 95 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
Mitoitusteho: 6.3 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901106
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169072190
Nettopaino: 0,07 kg
Bruttopaino: 0,14 kg
Korkeus: 18,5 cm
Pituus: 10,5 cm
Leveys: 10,5 cm