

WIZ




Pallolamppu 12,5 W (vastaa 75 W) E27



Älykäs WiZ LED Globe -pallolamppu värivalolla tuo älykkään valaistuksen elämäsi. Voit kiinnittää lampun lattia- tai riippuvalaisimeen ja luoda haluamasi tunnelman lampun tuottaman 16 miljoonan värin ja lämpimästä viileään säädettävän valkoisen valon avulla. Voit ajastaa valot syttymään ja sammumaan päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan, ohjata valaistusta älypuhelimella tai äänellä ja säätää valaistusta etänä myös poissa ollessasi. WiZ-valot voi yhdistää nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi ilman lisälaitteita.


TUOTENOSTOT

- Full color -älylamppu
- Jopa 1055 luumena
- Helppo asennus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!




Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittäisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päiväsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: G95
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,11 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
25 vuosi
Lumen-pysyvyyseroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 25 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Väriämpötila: 2200-6500 K
Valon väriluokka: Koko väriasteikko
Valovirta: 1055 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 95 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 75 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8720169072275
Tilauskoodi: 872016907227500
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 75W G95
E27 822-65 RGB 1PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 75 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
Virrankulutus: 11 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 11

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 139 mm
Kokonaispituus: 139 mm
Kokonaisleveys: 95 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 25 000
Valovirran mitoitusarvo: 1055 lm
Mitoitusteho: 11 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1421112
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169072275
Nettopaino: 0,1 kg
Bruttopaino: 0,21 kg
Korkeus: 18,5 cm
Pituus: 10,5 cm
Leveys: 10,5 cm