




Portrait-pöytävalaisin

Yksi valo, monta käyttötarkoitusta! Monikäyttöisessä ja älykkäässä WiZ Portrait -pöytävalaisimessa on kaksoisvalaistusalue, joka sopii erinomaisesti pöydän tehtävävalaistukseen, videopuhelujen valaistukseen sekä rentouttavaksi yöpöydän valaisimeksi. Muuta pöytävalaistus videopuheluvalaistukseksi lamppua kääntämällä. Erikoismuotoiltu hajotin muodostaa pehmeän, säädettävän kehävalon, joka valaisee parhaalla mahdollisella tavalla verkossa. Upotettu kirkkausanturi havaitsee ympäristön valotason ja säättää tehtävävalaistusta automaattisesti, mikä pienentää silmiin kohdistuvaa rasitusta pitkien työrupeamien aikana. Yksinkertainen ja selkeä geometrinen muotoilu sopii kaikenlaiseen sisustukseen. Älykäs Portrait-pöytävalaisin sopii hyvin muiden WiZ-ekosysteemin valojen kanssa käytettäväksi, ja sitä on helppo käyttää. Luo täydellinen tunnelma kotiisi WiZ-sovelluksella, WiZmote-kytkimellä tai äänelläsi.

TUOTENOSTOT

- Tunable white (valkoisen eri sävyt)
- Automaattinen kirkkauden säätö
- Dual zone -valotehoste



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-teknologian ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Himmennä älyvalot myös ilman himmenninkytkintä

Muuta valaistuksen kirkkautta älypuhelimellasi, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin – ilman kalliin himmentimen asentamista!



Kaksi erikseen ohjattavaa valoaluetta kohdevalaistukseen, videopuheluihin tai tunnelman luomiseen

Kaksi erikseen ohjattavaa valoaluetta (dual zone) tekevät WiZ Portrait -pöytävalaisimesta monikäyttöisen. Kun valaisin on vaakasuunnassa, käytä alaspäin suunnattua valoa kohdevalaistukseen ja ylöspäin suunnattua valoa tunnelman luomiseen. Kun valaisin on pystyasennossa, käytä etuvaloa videopuheluihin ja takavaloa tunnelman luomiseen. Yksi valaisin, monta käyttötapaa!

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: Suorakulmio
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
25 vuosi
Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 25 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: ei
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2700-6500 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 60 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Lastenhuone
Työhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 2000 mA

TEHONKULUTUS

Jännite: 5 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,4 kg
Kokonaiskorkeus: 380 mm
Kokonaispituus: 204 mm
Kokonaisleveys: 195 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
600
Valon väri: 2700-6500
Mukana toimitettavan lampun teho:
10
IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
Turvallisuusluokka: Luokka III –
Erityisen pieni jännite

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169072695
Nettopaino: 1,46 kg
Bruttopaino: 1,73 kg
Korkeus: 41,5 cm
Pituus: 21,3 cm
Leveys: 24,3 cm