



LED-nauha ulkokäyttöön, 5 m

Luo kaikkiin ulkotiloihin taianomainen, jännittävä tai rentouttava tunnelma taivutettavalla, säänkestävällä WiZ outdoor LED strip light -ulkovalonauhalla. Uudista puutarha, kävelypolku, ajotie, kuisti, terassi tai parveke yhdenmukaisilla eloisilla väreillä tai valkoisen valon sävyillä viileästä lämpimään. Ulkotilojen LED-valonauhat kuuluvat samaan WiZ-ekosysteemiin kuin muutkin WiZ-sisä- ja ulkovalaisimesi. Tämä tarkoittaa, että ne on helppo asentaa ja hallita käyttämällä WiZ-sovellusta, WiZmotea tai ääntäsi kodin Wi-Fi-verkon kautta. Nämä taivutettavat LED-nauhat toimivat yksin tai yhdessä muiden WiZ-ulkovalojesi kanssa tehden pihastasi kauniimman ja kutsuvamman kuin koskaan ennen.

TUOTENOSTOT

- Full color
- Pienjännite
- IP65 (sovitin IP44) / muovi




Välitön asennus koko älyvalaistusta varten

Käytä kaikkia älytoimintoja välittömästi yhdistämällä uudet valosi nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi. Voit ohjata valoja, kun olet poissa kotoa, ja määrittää aikatauluja, jolloin ne syttyvät ja sammuvat automaattisesti. Mitään lisälaitteita ei tarvitse asentaa. Pidä ohjain Wi-Fi-verkon toiminta-alueella, niin voit ohjata kaikkia yhdistettyjä valoja myös silloin, kun et ole Wi-Fi-verkon toiminta-alueella.



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Tunne olosi aina turvallisesti automaattisten ulkovalojen ansiosta

Ajoita ulkovalosi syttymään joka päivä, ennen kuin tulet kotiin, niin näet ympäristösi selvästi ja tunnet olosi turvallisiksi. Säästä energiaa asettamalla valot sammumaan automaattisesti aamulla tai kun niitä ei tarvita.



Korostaa puutarhasi parhaita puolia miljoonilla väreillä ja dynaamisilla tiloilla

Valitse mieleisesi miljoonista värillisen valon sävyistä piristävää viileää valkoisesta valosta aina pehmeään lämpimään valoiseen valoon ja luo paras tunnelma ulkoaktiviteetteja varten. Voit käyttää myös esiasetettua dynaamista valotilaa, kuten Valtameri-, Metsä- tai Juhlatilaa, jolla voit luoda hämmästyttävän tunnelman ja kohottaa mielialaasi.



Vesitiivis ja säänkestävä

Tämä vesitiivis ja säänkestävä valaisin on suunniteltu käytettäväksi ulkotiloissa. Se on valmistettu UV-säteilyä, tuulta ja lunta kestävästä materiaaleista. Valaisimen kestävyys on testattu erilaisissa sääolosuhteissa.



Pienjänniteteknologia, helppo asentaa

Suunniteltu ulkotiloihin. Ei vaadi monimutkaista johdotusta tai erikoisasennusta – kytke vain pistorasiaan ja käytä. Jos haluat vaihtaa valon paikkaa, irrota virtalähde ja siirrä se muualle.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Ulkotilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: Kyllä
Mukana verkkolaite: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 7 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2700-5000 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 26 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Viihdehuone Makuuhuone
Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 128 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Virrankulutus: 24

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,52 kg
Kokonaiskorkeus: 76 mm
Kokonaispituus: 7 940 mm
Kokonaisleveys: 45 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
240
Valon väri: 2 700–5 000 K (RGB)
Mukana toimitettavan lampun teho:
24
IP-koodi: IP65 (sovitin IP44)
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169074859
Nettopaino: 1,55 kg
Bruttopaino: 1,75 kg
Korkeus: 7,6 cm
Pituus: 35,6 cm
Leveys: 35,6 cm