



Kodin valvontajärjestelmän aloituspaketti

Käyttövalmis kodin valvontajärjestelmä? WiZ pystyy siihen! Kodin WiZ-valvontajärjestelmän aloituspaketti sisältää WiZ indoor camera -sisäkameran ja kolme SpaceSense-yhteensopivaa WiZ-valoa, jotka lisäävät turvallisuudentunnetta liikkeentunnistuksella, läsnäolovaikutelman luonnilla ja automaattisilla ilmoituksilla WiZ-sovelluksen kautta. Ota helposti käyttöön kaikki, mitä tarvitset valvonnan aloittamiseen ja kotisi suojaamiseen jo tänään.

TUOTENOSTOT

- HEADS-UP-tilaukseen sisältyvät ominaisuudet 1 vuoden ajaksi
- Päästä päähän -salaus
- 10 päivän tapahtuma- ja tallennusoikeus



Nopea ja helppo asennus kodin valvontaan

Pöytäteline ja seinäkiinnike tekevät käytöstä kätevää missä tahansa. Kohdista WiZ-kamerasi niin, että se kuvaa haluamaasi aluetta. Kytke vain virta ja luo yhteys Wi-Fi-verkkoon. Helppoa kuin mikä! Määritä kameran asetukset WiZ-sovelluksella, niin voit valvoa kotiasi tarpeen mukaan, myös poissa ollessasi.




Katso, mitä kotona tapahtuu

Katso kotisi tilanne mistä ja milloin tahansa reaaliaikaisen videon suoratoiston avulla. Saat olla rauhallisin mielin poissa kotoa, kun tarkistat kaikki tapahtumailmoitukset ja sen, mitä kotona tapahtuu, ja vältät väärät hälytykset.



Käytä WiZ-valoja hälyttimenä tai anna vaikutelma kotona olemisesta

Luo loman ajaksi vaikutelma, että joku on kotona, sytyttämällä ja sammuttamalla WiZ-valot automaattisesti, mikä paitsi luo läsnäolovaikutelman myös estää mahdollisia tunkeilijoita. Lisäksi voit asettaa valot vilkkumaan, jos havaitaan tapahtuma, ja ilmoittaa näin naapureillesi ei-toivotusta toiminnasta.



Lisää turvallisuudentunnetta liikeilmoituksilla

Saat poissa ollessasi välittömästi ilmoituksen älypuhelimellesi WiZ-kameran havaitsemasta voimakkaasta äänestä tai liikkeestä. Voit myös asettaa kameran aloittamaan tallennuksen automaattisesti*, kun toimintaa havaitaan.* Tarvitaan maksullinen tilaus tai SD-kortti.



Integroi WiZ-kamera älykotijärjestelmään

Voit ohjata kameraasi muutenkin kuin WiZ-sovelluksella. Käytä Amazon Alexaa tai Google Assistantia ja suoratoista kamerakuva tuetuilla näytöillä. Ominaisuudet ja toiminnot määräytyvät järjestelmän mukaan.



Selkeä kuva niin päivällä kuin yöllä

Teräväpiirtovideo ja infrapunavalvo (IR) tallentavat toimintaa niin päivällä kuin yöllä 120°:n näkökentässä.

TEKNISET TIEDOT

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Nimelliskäyttöikä: 25 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥80
Värilämpötila: 2200-6500 K

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Ruokailutila Lastenhuone
Tilan seuranta: Kyllä

TEHONKULUTUS

Virrankulutus: 8,5

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,4 kg
Johdon pituus: 2 500
Kokonaiskorkeus: 122 mm
Kokonaisleveys: 60 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Sijoitus: Seinä- ja pöytäkiinnike
IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
Turvallisuusluokka: Luokka III –
Erityisen pieni jännite
Kameran kuvakenno: No
Kameran objektiivin näkökenttä
(astetta): 120
Kameran digitaalinen zoom: ei
USB-liitäntäsovitin: USB-A

POLTTIMO

Muotoilu: A60
Tulojännite: 220V-240V
Valovirta: Koko väriasteikko
Valovirta: 806 lm
Tehokerroin: 0.5
Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C
Paino: 0,065
Tehokkuus: 94
Lampun virta: 65

KAMERA

Videon enimmäistarkkuus: 1080P
Videotilat: 1080P
Video-ominaisuudet: 30FPS
Liikkeen tunnistus: Liikkeen, ihmisten
ja äänen havaitseminen
Yönäkö: Kyllä, infrapuna-LED
Kameran sijoitus: Seinä- ja
pöytäkiinnike
Säänkestävä: ei
Mikrofoni: Kyllä
Ääni: Kaksisuuntainen ääni
Käyttölämpötila: 0...+40 °C
Yhteysprotokolla: Wi-Fi (2,4 GHz)
Korkeus: 3,5
Pituus: 11,9
Syvyys: 6,6
Säädösten mukaisuus: /
Äänihälytys: ei
Kaksisuuntainen puhe: Kyllä
Säilytystapa: Paikallinen ja
pilvitallennustila (tilaus)

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Matter: Kyllä
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169075016
Nettopaino: 0,4 kg
Bruttopaino: 0,77 kg
Korkeus: 20,2 cm
Pituus: 9,5 cm
Leveys: 26,5 cm