



Lamppu 60 W A60 E27 x3



WiZ LED A60 full color -lamppu tuo älykkään valaistuksen elämääsi. Voit asettaa lampun mihin tahansa valaisimeen ja luoda haluamasi tunnelman 16 miljoonan värin ja lämpimästä viileään säädettävän valkoisen valon avulla. Voit ajastaa valot syttymään ja sammumaan päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan, ohjata valaistusta älypuhelimella tai äänellä ja säätää valaistusta etänä myös poissa ollessasi. WiZ-valot voi yhdistää Wi-Fi-verkkoon ilman lisälaitteita.

TUOTENOSTOT

- Full color -älylamppu
- Jopa 806 luumenia
- Helppo asennus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdykäytävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.

Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.




Aktivoi laitteet liikkeellä ilman tunnistinta

WiZin SpaceSense-teknologia muuntaa laitteesi liiketunnistimiksi. Aktivoi SpaceSense-toiminto WiZ-sovelluksessa, niin valot ja laitteet menevät päälle ja pois päältä automaattisesti liiketunnistuksen avulla. SpaceSense-toiminto edellyttää toimiakseen vähintään kaksi WiZ-laitetta huonetta kohti.

Energiankulutuksen valvonta

WiZ-sovellus pitää kirjaa valaisimien energiankulutuksesta. Voit tarkastella viikoittaista tai päivittäistä raporttia ja suunnitella valaistuksen järkeväksi kodin energiankulutuksen optimoimiseksi.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: A60
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,195 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
25 vuosi
Lumen-pysyvyyseroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 25 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2200-6500 K
Valon väriluokka: Koko väriasteikko
Valovirta: 806 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 94 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 65 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8720169075610
Tilauuskoodi: 872016907561000
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 822-65 RGB 3CT6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 60 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
Virrankulutus: 8,5 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 9

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 122 mm
Kokonaispituus: 122 mm
Kokonaisleveys: 60 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 25 000
Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
Mitoitusteho: 8.5 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1877825
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169075610
Nettopaino: 0,15 kg
Bruttopaino: 0,27 kg
Korkeus: 15,5 cm
Pituus: 8,5 cm
Leveys: 18 cm