



Kynttilälamppu 40 W C37 E14 x3



Älykäs WiZ LED -kynttilälamppu tuo ihmiskeskeisen valaistuksen elämäsi. Valaistuksen lämpimästä viileään valkoiseen vaihtelevat sävyt auttavat sinua keskittymään tai rentoutumaan. Voit ajastaa valot syttymään ja sammumaan päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan, ohjata valaistusta älypuhelimella tai äänellä ja säätää valaistusta etänä myös poissa ollessasi. WiZ-valot voi yhdistää nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi ilman lisälaitteita.

TUOTENOSTOT

- Tunable white -älylamppu
- Jopa 470 luumenia
- Helppo asennus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskätävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

Energiankulutuksen valvonta

WiZ-sovellus pitää kirjaa valaisimien energiankulutuksesta. Voit tarkastella viikoittaista tai päivittäistä raporttia ja suunnitella valaistuksen järkeväksi kodin energiankulutuksen optimoimiseksi.

Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennoilla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

Älykäs himmennys sovelluksella, ääniohjauksella tai himmentimellä.

Himmennä valot halumaasi kirkkaustasoon älypuhelimella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla. Kallista himmennintä ei tarvitse asentaa.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: C37
Pistoke: E14
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,135 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2700-6500 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 470 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 95 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 40 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8720169075696
Tilauuskoodi: 872016907569600
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 40W C37
E14 927-65 TW 3CT6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.51
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 40 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
Virrankulutus: 4,9 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 5

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 116 mm
Kokonaispituus: 116 mm
Kokonaisleveys: 39 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
Mitoitusteho: 4.9 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901096
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169075696
Nettopaino: 0,41 kg
Bruttopaino: 0,49 kg
Korkeus: 15,5 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 14 cm