




Filament kirkas 60 W A60 E27



WiZ Filament Ultra Efficient A60 on WiZ-ekosysteemin energiatehokkain älylamppu. Tämä A-luokan älylamppu kuluttaa 40 % vähemmän energiaa kuin perinteiset LED-lamput tai LED-älylamput. Kun yhdistät vähintään kaksi lamppua ja otat käyttöön SpaceSense-toiminnon, lamput toimivat liiketunnistimina. Näin saat valot syttymään automaattisesti saapuessasi huoneeseen ja sammumaan poistuttuasi. Voit helpottaa päivä- ja viikkorutiinejasi ajastamalla WiZ-valot syttymään juuri silloin ja siten kuin niitä tarvitset. jolloin säästät energiaa. Seuraa energiankäyttöä WiZ-sovelluksella, jotta saat aiempaa paremman käsityksen valaistuksen energiankulutuksesta ja voit vaikuttaa siihen.

TUOTENOSTOT

- 2700-4000
- Jopa 903 luumenia
- Helppo asennus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!




Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-teknologian ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.



Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittaisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: A60
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Kirkas
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,055 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
51 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 50 000

VALON OMINAISUUDET

Keilakulma: 300 °
Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥80
Värilämpötila: 2700-4000 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 903 lm
Syttymisaika: <0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 210 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 42 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8720169076037
Tilauuskoodi: 872016907603701
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 827-40 TW EELA 1PF

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.48
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 60 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A
Virrankulutus: 4,3 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 5

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 127 mm
Kokonaispituus: 127 mm
Kokonaisleveys: 60 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 50 000
Valovirran mitoitusarvo: 903 lm
Mitoitusteho: 4.3 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901111
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169076037
Nettopaino: 0,06 kg
Bruttopaino: 0,06 kg
Korkeus: 15,5 cm
Pituus: 8,5 cm
Leveys: 8,5 cm