



Kohdelamppu 50 W PAR16 GU10



Aseta mukavuutesi parrasvaloihin kohdevalaistuksella. Nämä älykohdelamput ovat muodoltaan tuttuja GU10-lamppuja, mutta niiden aito lasipinta lisää tyylikkään silauksen. Lampuissa on upeita ominaisuuksia: voit säätää valkoisen valon sävyn sopimaan jokaiseen käyttötarpeeseen ja tunnelmaan. Ajasta lamppu tuottamaan viileän valkoista valoa silloin, kun haluat saada työt tehtyä, tai kodikasta lämpimän valkoista valoa rentoutumista varten. Säädä valo juuri sellaiseksi, että se luo mukavan tunnelman kotiin. Voit ohjata valoa puhekomennolla, WiZ-kytkimellä tai WiZ-sovelluksella, niin kotona kuin kodin ulkopuolella. WiZ GU10-kohdelamput voidaan yhdistää olemassa olevaan Wi-Fi-verkkoon. Lisälaitteita tai erillistä asennusta ei tarvita.

TUOTENOSTOT

- Tunable white -älylamppu
- Jopa 345 luumenia
- Helppo asennus
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Lamppu, joka sopii kaikkiin yleisempiin valaisimiin

Kompakti muoto, joka sopii täydellisesti kaikkiin kohdevalaisimiin ja uppoasennettaviin valaisimiin.



Ohjaa älykästä valaistusta kätevästi missä tahansa

Sinun ei tarvitse huolehtia, jos valot jäävät päälle eikä kukaan ole kotona. Sammuta valot älypuhelimella missä tahansa oletkin.



Luo sopiva tunnelma jokaiseen hetkeen

Klassisen, lasisen GU10-lampun luoman valkoisen valon sävyn voi säätää sopimaan jokaiseen tunnelmaan ja askareeseen. Ajasta valo viileäksi keskittymistä varten ja kotoisaksi rentoutumista varten – tai hyödynnä valmiita valaistusasetuksia, kuten Focus tai Relax-asetuksia.



Luo tasainen valonjako koko huoneeseen

Nauti tämän kattovalaisimen miellyttävän tasapainoisesta valosta. Sen muotoilu on suunniteltu erityisesti jakamaan valoa tasaisesti ja tuomaan pehmeää, kirkasta valoa koko huoneeseen.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: PAR16
Pistoke: GU10
Lasin tyyppi: Kirkas
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,05 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Keilakulma: 36 °
Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥90
Väriämpötila: 2700-6500 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 345 lm
Syttymisaika: <0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Sytyttyä heti
Valotehokkuus (nimellinen): 73 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 40 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8720169076747
Tilauuskoodi: 872016907674700
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 927-65 TW 1PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.48
Jännite: AC 220-240 V
Tehon vastaavuus: 50 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
Virrankulutus: 4,7 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 5

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 55 mm
Kokonaispituus: 55 mm
Kokonaisleveys: 50 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 345 lm
Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 550 cd
Mitoitusteho: 4.7 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1877834
Vuon mittauksen viitearvo: Narrow
Cone

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169076747
Nettopaino: 0,05 kg
Bruttopaino: 0,09 kg
Korkeus: 16 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 7 cm