




Globe-lamppu 75 W G95 E27



Globe-muotoiset älylamput sopivat kotonasi moneen eri käyttötarkoitukseen, kuten kylpyhuoneen ja meikkauspöydän valaistukseen, leikkisiin riippuvalaisimiin ja näyttäviin kattokruunuihin. Voit valita jonkin sadoista valkoisen valon sävyistä lämpimästä viileään tai ajastaa valon muuttumaan automaattisesti eri käyttötarkoitusten ja tunnelmien mukaan. Voit ohjata valoa Wi-Fi-yhteydellä WiZ-sovelluksella, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin.

TUOTENOSTOT

- Tunable white -älylamppu
- Jopa 1055 luumenia
- Helppo asennus
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittaisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Aktivoi laitteet liikkeellä ilman tunnistinta

WiZin SpaceSense-teknologia muuntaa laitteesi liiketunnistimiksi. Aktivoi SpaceSense-toiminto WiZ-sovelluksessa, niin valot ja laitteet menevät päälle ja pois päältä automaattisesti liiketunnistuksen avulla. SpaceSense-toiminto edellyttää toimiakseen vähintään kaksi WiZ-laitetta huonetta kohti.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: G95
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,09 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
25 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 25 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2700-6500 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 1055 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Sytyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 95 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 75 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8720169076884
Tilauuskoodi: 872016907688400
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 75W G95
E27 827-65 TW 1PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: AC 220-240 V
Tehon vastaavuus: 75 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
Virrankulutus: 11 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 11

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 139 mm
Kokonaispituus: 139 mm
Kokonaisleveys: 95 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 25 000
Valovirran mitoitusarvo: 1055 lm
Mitoitusteho: 11 W

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1877822
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169076884
Nettopaino: 0,1 kg
Bruttopaino: 0,21 kg
Korkeus: 18,5 cm
Pituus: 10,5 cm
Leveys: 10,5 cm