





Koristevalosarja 20 m

Upea ja värikäs WiZ-koristevalosarja tuo taianomaista tunnelmaa perhejuhliin, bileisiin, illanistujaisiin kavereiden kesken ja tavallisiin koti-iltoihin. Ripusta 160 LEDin koristevalosarja joulukuuseen, valaisemaan lauantain peli-iltaa, puutarhaan lämpiminä kesäiltoina tai koristamaan makuuhuonetta milloin vain. Valaistusasetuksissa säihky yli 16 miljoonaa väriä 8 eri valoalueella, joten voit säätää valaistusasetukset mielesi mukaan. Koska kyseessä on WiZ, voit ohjata taianomaisissa väreissä säihkyviä valojasi mistä tahansa WiZ-sovelluksella. Voit kohottaa tunnelmaa entisestään synkronoimalla koristevalosarjan musiikkiin.

TUOTENOSTOT

- Full color
- Pienjännite
- IP44/muovi



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Ohjaa älykästä valaistusta kätevästi missä tahansa

Sinun ei tarvitse huolehtia, jos valot jäävät päälle eikä kukaan ole kotona. Sammuta valot älypuhelimella missä tahansa oletkin.



Synkronoi valot musiikin kanssa

Heittäydy rytmin vietäväksi Music Syncin avulla. Synkronoi valot helposti suosikkikappaleidesi kanssa. Muista, että mobiililaitteesi on oltava lähellä kaiutinta, jotta äänen ja valon harmonia on täydellinen.



Miljoonia värejä yhdessä valosarjassa

Koristevalosarjan voi asettaa toistamaan jotain miljoonista värivalon sävyistä, joten voit luoda upean taianomaista tunnelmaa, joka kohottaa mielialaasi.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisä-/ulkokäyttö
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: ei
Mukana verkkolaite: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): -
Värilämpötila: 2700-5000 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

VALOSARJA/VALONAUHA

Laajennettava: ei

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Makuuhuone Parveke Piha

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 100 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.7
Jännite: 220-240 V
Virrankulutus: 13

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,588 kg
Kokonaispituus: 20 000 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
NA
Valon väri: 2 700–5 000 K (RGB)
Mukana toimitettavan lampun teho:
15
IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja
roiskesuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169076969
Nettopaino: 0,59 kg
Bruttopaino: 0,84 kg
Korkeus: 8,7 cm
Pituus: 22,4 cm
Leveys: 22,4 cm