

Smart dial switch - kytkin



Mitä tarvitset WiZ smart dial switch -kytkimen asentamiseen? Et mitään! Kiinnitä jalusta sopivaan paikkaan ja kiinnitä sitten kytkin, joka sopii olemassa oleviin valokatkaisimiin. Magneettilevy on helppo irrottaa, jolloin valaistusta voi ohjata langattomasti mistä tahansa. Käytä kytkintä valojen sytytykseen ja sammutukseen sekä tasaiseen himmennykseen, tai napauta painiketta vaihtaaksesi suosikkivalaistusasetustesi välillä. Smart dial switch -kytkimessä on USB-liitännän kautta ladattava litiumakku Huomaamaton, pyöreä LED-merkkivalo ilmoittaa, kun valot ovat päällä tai akku on ladattava. Elävöitä kotiasi heti käyttövalmiilla WiZillä!


TUOTENOSTOT

- Tasainen himmennys
- Langaton – ei asennusta
- Ladattava



Ohjaa WiZ-älyvalojasi langattomasti

WiZ-älyvalojen ohjaaminen on helppoa ja nopeaa. Kytke valot päälle/pois ja säädä kirkkautta yhdellä painalluksella. Yhteys muodostetaan suoraan WiZ-älyvaloihin, ja se toimii myös ilman Wi-Fi-verkkoa.



Laaja 15 metrin ohjauskantama

Ohjaa valoja ja laitteita 15 metrin etäisyydellä tavallisessa sisätilaympäristössä, jossa on seiniä.



Ohjaa helposti yhtä tai useampaa valoa huoneessa

Tämä kannettava kytkin voidaan linkittää yhteen huoneeseen, niin voit ohjata kaikkia huoneen valoja – olipa valoja yksi tai viisikymmentä! Haluatko ohjata toista huonetta sen sijaan? Vaihda kytkimeen linkitetty huone helposti sovelluksessa.



Luo sopiva tunnelma yhdellä napautuksella

Käytä kytkintä valojen sytyttämiseen ja sammuttamiseen ja tasaiseen himmennykseen tai napauta painiketta vaihtaaksesi suosikkivalaistusasetuksiesi välillä.



Ladattava USB dial switch -kytkin irrotettavalla magneettilevyllä

Sijoita taustalevy sopivaan paikkaan ja kiinnitä kytkin. Magneettinen taustalevy on helppo irrottaa, jolloin valaistusta voi ohjata langattomasti mistä tahansa.



TEKNISET TIEDOT

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Nimelliskäyttöikä: 50 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Sisältää akut: Kyllä
Ohjausetäisyys: 15 m

TEHONKULUTUS

Jännite: 5 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,1 kg
Kokonaiskorkeus: 24,9 mm
Kokonaispituus: 86 mm
Kokonaisleveys: 86 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Akun/pariston tyyppi: 402030
IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka III –
Eriytyisen pieni jännite

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169077027
Nettopaino: 0,1 kg
Bruttopaino: 0,14 kg
Korkeus: 13,7 cm
Pituus: 6,1 cm
Leveys: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.