




Ovisensori

WiZ ovisensori lisää kätevyyttä joka päivään. Voit tarkistaa yhdellä silmäyksellä, ovatko ovet, ikkunat ja kaapit auki vai kiinni. Myös silloin, kun olet poissa kotoa. Aseta WiZ-valosi syttymään, kun ovi tai ikkuna avataan, ja sammumaan, kun ne suljetaan. Voit ottaa rennosti, sillä saat automaattisen ilmoituksen WiZ-sovellukseen aina, kun oven tai ikkunan tila muuttuu. WiZ ovisensorin voi kiinnittää mihin tahansa hellävaraisen tarrapinnan avulla. WiZ-sovelluksen muistutus ja ovisensorin led-merkkivalo ilmoittavat, kun paristo on vaihdettava.


TUOTENOSTOT

- Paristokäyttöinen
- Langaton asennus
- Toimii kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa



Tarkista ovien ja ikkunoiden tila

Voit nyt tarkistaa, muistitko sulkea ikkunat ja ovet poistuessasi kotoa. Voit tarkistaa ovisensorien tilan milloin vain ja mistä vain käyttämällä WiZ-sovellusta.



Reaaliaikaiset ilmoitukset ja valohälytykset

Voit vastaanottaa reaaliaikaisen ilmoituksen älypuhelimellesi, kun ovisensori havaitsee liikettä. Voit lisätä mielenrauhaa entisestään, kun yhdistät ovisensorin WiZ-valaistukseen ja asetat valohälytyksiä, jotka voivat varoittaa ei-toivottuja vieraita.



Ovisensori voi sytyttää ja sammuttaa valot automaattisesti

Pääset kokemaan lisää kodin automaation etuja, kun lisäät WiZ ovisensorin nykyiseen WiZ-kokoonpanoosi. Kiinnitä ovisensori esimerkiksi oveen ja aseta valot syttymään tai sammumaan automaattisesti aina, kun ovi avataan tai suljetaan.



Voidaan kiinnittää mihin tahansa ikkunaan tai oveen

WiZ ovisensorin voi helposti kiinnittää mihin tahansa kodin sisäänkäyntiin pakkaukseen sisältyvällä teipillä. Kohdat, joihin sensorin kaksi osaa asetetaan, voivat olla korkeintaan 20 mm etäisyydellä toisistaan.



TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White

Materiaali: Muovi

LISÄOMINAISSUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Sisältää akut: Kyllä

Tunnistusalue: 0 - 0.02 m

Ohjausetäisyys: 15 m

TEHONKULUTUS

Jännite: 3 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,0351 kg

Kokonaiskorkeus: 22,5 mm

Kokonaispituus: 76,5 mm

Kokonaisleveys: 22,5 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Akun/pariston tyyppi: CR123A

IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu

Turvallisuusluokka: Luokka III –

Erityisen pieni jännite

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date

Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999

Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169077041

Nettopaino: 0,02 kg

Bruttopaino: 0,07 kg

Korkeus: 16,1 cm

Pituus: 4,6 cm

Leveys: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.