



LED-nauha 30 m

30 metrin valonauhamme sopivat koristamaan suuria tiloja. Niissä on paljon älyominaisuuksia, ja ne voivat toistaa 16 miljoonaa värivalon sävyä sekä erilaisia valaistusasetuksia. Lyhennä valonauhoja kuten haluat, kiinnitä ne mihin tahansa (liima ei vahingoita pintoja!) ja ohjaa helppokäyttöisessä WiZ-sovelluksessa Wi-Fi-verkkosi kautta. Valaistusasetusten, älykkään himmennuksen ja aikataulujen ansiosta voit ohjata koko järjestelmää helposti – myös silloin, kun olet poissa kotoa. Toimii Google Homen, Amazon Alexan ja Apple HomeKitin kanssa, joten ohjaus on erittäin kätevää.

TUOTENOSTOT

- Full color
- IP20/muovi



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Ohjaa älykästä valaistusta kätevästi missä tahansa

Sinun ei tarvitse huolehtia, jos valot jäävät päälle eikä kukaan ole kotona. Sammuta valot älypuhelimella missä tahansa oletkin.



Synkronoi valot musiikin kanssa

Heittäydy rytmin vietäväksi Music Syncin avulla. Synkronoi valot helposti suosikkikappaleidesi kanssa. Muista, että mobiililaitteesi on oltava lähellä kaiutinta, jotta äänen ja valon harmonia on täydellinen.



Joustava valonauha, joka on helppo asentaa

Kiinnitä valonauha mille tahansa pinnalle – näyteikkunaan, kattolistojen taakse, kaappien alle tai jopa kaarevia muotoja pitkin. Korosta huonekalujasi värien avulla.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: Kyllä
Mukana verkkolaite: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): -
Värilämpötila: NA
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Viihdehuone Makuuhuone
Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 130 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.7
Jännite: 220-240 V
Virrankulutus: 18,7

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,43 kg
Kokonaiskorkeus: 2,1 mm
Kokonaispituus: 30 000 mm
Kokonaisleveys: 10 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
NA
Valon väri: RGB
Mukana toimitettavan lampun teho:
22
IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169077102
Nettopaino: 0,6 kg
Bruttopaino: 0,8 kg
Korkeus: 18,7 cm
Pituus: 8,2 cm
Leveys: 18,9 cm