




Flex Strip valonauha 10 m

Muotoile taivutettava Smart Flex Strip valonauha lumoaviin muotoihin ja lisää tunnelmaa mihin tahansa huoneeseen. Eloisien värien ja tehosteiden ansiosta valo on helppo asettaa sopivaksi jokaiseen hetkeen. Voit tehdä valaistuksesta oman näköisesi helpommin kuin koskaan, teitpä sen sitten WiZ-sovelluksessa, puhekomennolla tai tarvikkeilla. Uudista kotisi ja muovaile valoa Smart Flex Strip valonauhalla.

TUOTENOSTOT

- Full color
- Pienjännite
- IP20/silikoni



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!




Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-teknologian ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.




Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Synkronoi valot musiikin kanssa

Heittäydy rytmin vietäväksi Music Syncin avulla. Synkronoi valot helposti suosikkikappaleidesi kanssa. Muista, että mobiililaitteesi on oltava lähellä kaiutinta, jotta äänen ja valon harmonia on täydellinen.



Liukuvärit yhdessä valonauhassa

Luo tunnelma taipuisilla, liukuväritehosteet tuottavilla valonauhoilla. Dynaamisten valaistusasetusten avulla voit luoda juuri oikean vaikutelman minkä tahansa huoneen kaunistamiseksi.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
Syttysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: Kyllä
Mukana verkkolaite: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): -
Värilämpötila: NA
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Viihdehuone Makuuhuone
Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 210 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.9
Jännite: 220-240 V
Virrankulutus: 39,5

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 1,27 kg
Kokonaiskorkeus: 13 mm
Kokonaispituus: 10 000 mm
Kokonaisleveys: 6 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
NA
Valon väri: RGB
Mukana toimitettavan lampun teho:
45
IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169077287
Nettopaino: 1,27 kg
Bruttopaino: 1,58 kg
Korkeus: 9,3 cm
Pituus: 23,7 cm
Leveys: 23,7 cm