




HDMI Sync box ja TV-taustavalonauha 55–65 tuuman televisioille

Vie viihteestä nauttiminen uudelle tasolle synkronoimalla valot TV-ruudun väreihin. RGBIC-valonauha sovittaa värit yhteen salamannopeasti elokuvien, pelien tai musiikin kanssa. HDMI-liitäntä takaa helpon asennuksen ja värien tarkan sovituksen. Synkronointi tukee kaikkia HDMI 2.0 -laitteita, kuten mediatoistinta tai pelikonsolia. Yhdistä Wi-Fi-yhteydellä niin monta WiZ-valoa kuin haluat, jotta saat koko huoneen valaistua.

TUOTENOSTOT

- Tarvitaan ulkoinen HDMI-tulo; ei yhteensopiva älytelevisiosovellusten kanssa
- 4K-tarkkuus (60 Hz), HDR10+, Dolby Vision
- 3-puolinen RGBIC-valonauha 55~65 tuuman televisioille



Vaivaton asennus ja helppo määrittys

Asenna taustavalonauha, kytke HDMI-kaapelit ja yhdistä Sync box Wi-Fi-verkkoon. Ei johtoja TV-ruudun yläpuolella. Kameraa tai monimutkaista kalibroitua ei myöskään tarvita.



Reaaliaikaista värien synkronointia

Sync box lukee videosignaalin suoraan HDMI-syötteestä, analysoi koko TV-ruudun välittömästi ja saa valon värit vastaamaan sisältöä äärimmäisen tarkasti.




Toimii kaikkien HDMI 2.0 -laitteiden kanssa

Yhdistä Sync box HDMI-medialaitteeseen, kuten digiboksiin tai pelikonsoliin. Tukee 4K/60Hz -sisältöä, HDR10+:aa ja Dolby Visionia.




Synkronoi kaikkiin WiZ-valoihisi

Yhdistä Sync box mihin tahansa väriä toistaviin Wi-Fi + Bluetooth WiZ -valoihin. Luo valaistuselämys, joka täyttää koko huoneen ja vastaa TV-ruudun sisältöä riippumatta siitä, käytätkö synkronointiin lamppuja, valonauhoja vai valaisimia.



Yhdistä valo musiikkiin

Sync box tunnistaa äänen sisäänrakennetulla mikrofonilla, minkä ansiosta valot voivat tanssia musiikin tahtiin silloinkin, kun TV on sammutettuna. Aseta dynaamisia värejä ja tehosteita ja luo täydellinen, musiikkiin sopiva tunnelma.



Valotilat, joita voit mukauttaa WiZ-sovelluksessa

Voit säätää synkronointitehosteita kätevästi WiZ-sovelluksessa. Valitse jokin esiasetettu tila, kuten Cinematic tai Relaxation, tai mukauta kirkkaus ja väri hetkeen sopivaksi, olipa kyseessä jännittävä elokuvailta tai rentoutuminen suosikkisarjan parissa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: Musta
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 15 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: ei
Mukana verkkolaite: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Värintoistoindeksi (CRI): N.A.
Väriämpötila: 2700-6500 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 7 lm/W

VALOSARJA/VALONAUHA

Laajennettava: ei

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Viihdehuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 100 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.75
Jännite: 220-240 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,408 kg
Kokonaiskorkeus: 3,5 mm
Kokonaispituus: 2 600 mm
Kokonaisleveys: 10 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
NA
Valon väri: 2 700–6 500 K (RGB)
Mukana toimitettavan lampun teho:
17
IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169078604
Nettopaino: 0,41 kg
Bruttopaino: 0,61 kg
Korkeus: 17,8 cm
Pituus: 9,7 cm
Leveys: 17,8 cm