



Lamppu 100 W A60 E27



Tuo kotiin uutta ilmettä tällä värejä toistavalla WiZ-älylampulla. Voit helposti säätää kirkkautta sekä vaihtaa viileän ja lämpimän valkoisen valon välillä. Lisäksi voit ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennoilla, joten et tarvitse ylimääräisiä laitteita

TUOTENOSTOT

- Tunable white -älylamppu
- Valoteho jopa 1521 @ 2700K
- Helppo asennus
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Himmennä älyvalot myös ilman himmenninkytintä

Muuta valaistuksen kirkkautta älypuhelimellasi, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin – ilman kalliin himmentimen asentamista!



Ohjaa älykästä valaistusta kätevästi missä tahansa

Sinun ei tarvitse huolehtia, jos valot jäävät päälle eikä kukaan ole kotona. Sammuta valot älypuhelimella missä tahansa oletkin.



Vakiokoko, erittäin kirkas valo

A60-lampussa on E27-kanta, joten se sopii useimpiin kodin valaisimiin samalla, kun se on tarpeeksi tehokas valaisemaan koko kodin kirkkaalla 1 521 luumenin valolla.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: A60
Pistoke: E27
Tekniikka: Smart Wi-Fi
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Korkeus: 12,2 cm
Paino: 0,062 kg
Leveys: 6 cm

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): 80
Värilämpötila: 2700-6500 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Syttymisaika: <0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 121,68
lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 70 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8720169078901
Tilauuskoodi: 872016907890100
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 100W A60
E27 827-65 TW 1PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: AC 220-240 V
Teho: 12,5 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
Energiankulutus kWh/1000 h: 13

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Pituus: 12,2 cm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Mitoitusteho: 12.5 W

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 2224721
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8720169078901
Nettopaino: 0,06 kg
Bruttopaino: 0,11 kg
Korkeus: 16 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 7 cm